

SKINDICHT® EH

SKINDICHT® EH, SKINDICHT SHVE ve SKINDICHT SRE için alternatif piring topraklama kovanları



Parazit sinyalleri

Faydalar

Alternatif topraklama kovanları

Uygulama alanı

SKINDICHT® SHVE ve SKINDICHT® SRE için topraklama kovani

Not

Tahsis örneği, uygun rakor için topraklama kolu

SKINDICHT® EH13,5/5 SKINDICHT® SHVE 13,5/9/9/5'e uyar.

Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002317

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için topraklama kovani

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC002317

ETIM 6.0 Class-Description: Kablo vidası rakoru için topraklama pabucu

Malzeme:

Piring

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® EH

Ürün kodu	PG boyutu/net açıklık	İç çap (mm)	Flanş Ø (mm)	Uzunluk (mm)	Adet / Paket
SKINDICHT® EH					
52010980	EH 9 / 3.2	-	13,3	11.0	100
52010985	EH 9 / 3.6	-	13,3	11.0	100
52010996	EH 11 / 4.5	-	16,7	9.0	100
52010000	EH 13,5 / 5	-	18,5	14.0	100
52010010	EH 13,5 / 6	-	18,5	14.0	100
52010020	EH 13,5 / 7	-	18,5	14.0	100
52010030	EH 16 / 8	-	20,5	14.0	50
52010040	EH 16 / 9	-	20,5	14.0	50
52010050	EH 16 / 10	-	20,5	14.0	50
52010060	EH 16 / 11	-	20,5	14.0	50
52010070	EH 21 / 12	-	26	16.0	50
52010080	EH 21 / 13	-	26	16.0	50
52010090	EH 21 / 14	-	26	16.0	50
52010100	EH 21 / 15	-	26	16.0	50
52010110	EH 21 / 16	-	26	16.0	50
52010120	EH 29 / 17	-	35	18.0	25
52010130	EH 29 / 18	-	35	18.0	25
52010140	EH 29 / 19	-	35	18.0	25
52010161	EH 36 / 22	-	45	10.0	10
52010162	EH 36 / 24	-	45	10.0	10
52010163	EH 36 / 26	-	45	10.0	10
52010164	EH 36 / 28	-	45	10.0	10