

SKINDICHT® RWV

SKINDICHT® RWV, tesisat yüksekliğini azaltmak için, çentikli conta halkalı, korozyona ve tuzlu suya dayanıklı açılı kablo rakoru



Korozyona dayanıklı



Alan gereksinimi



Sağlam

Faydalar

Gerilme önleyici
Oyulmuş sızdırmazlık halkası ile kapatılmıştır
Korozyona dayanıklı
Uygulamada yer tasarrufu
Deniz suyuna karşı dayanıklı

Uygulama alanı

Açılı rakorlar, kabloların gövde duvarına paralel olarak çalışmak zorunda olduğu alanlarda kullanılmaktadır.
Elektrik motoru üretimi
Makine ve ekipman üretimi
Fabrika mühendisliği
Işık ve ses uygulamaları

Ürün yapısı

PG bağlantı dişi

Not

Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM
Diğer SKINDICHT® veya SKINTOP® vida bağlantılarıyla birlikte kullanım için çentikli contası (E) ve sıkıştırma vidası (D) olmayan SKINDICHT® RWV ürünümüzü sunuyoruz

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® RWV

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Malzeme:

Gövde: çinko pres döküm Sıkma vidası ve altıgen somun: nikel kaplı piring Monteli sızdırmazlık contası: CR O-ring: NBR

Koruma sınıfı:

IP 55

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ila +80 °C

Gömülü sızdırmazlık halkası olmadan: -20 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® RWV

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	A (mm)	mm olarak B	G mm	Ø B mm	Monteli sızdırmazlık contası ØF (mm)	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	SW1/SW2 mm	Adet / Paket
SKINDICHT® RWV										
52004180	PG 7	20,5	8	14	15,3	5	26.0	8,5	15.0 / 13.0	25
52004190	PG 9	23,5	10	17	18,3	5/8	28.0	9,5	18.0 / 15.0	25
52004200	PG 11	26	12	20	21,9	7/10/12,5	31.5	10	21.0 / 18.0	25
52004210	PG 13,5	28,5	14	22	24	7/10,5/13/16	34.5	10,5	23.0 / 20.0	25
52004220	PG 16	31	16	24	26,1	8/10,5/13,5/16	35.5	11	26.0 / 22.0	10
52005420	PG 21	33,5	21	30	32,5	11/15/18/20	42.5	11,5	32.0 / 28.0	10
52004225	PG 29	43	30	40	42	19/23/27/31	49.0	13	41.0 / 37.0	10
SKINDICHT® RWV, E+D olmadan										
52024020	PG 7	20,5	-	14	15,3	-	20.2	8,5	15.0 / 13.0	25
52023970	PG 9	23,5	-	17	18,3	-	21.8	9,5	18.0 / 15.0	25
52023980	PG 11	26	-	20	21,9	-	24.9	10	21.0 / 18.0	25
52023990	PG 13,5	28,5	-	22	24	-	27.4	10,5	23.0 / 20.0	25
52024000	PG 16	31	-	24	26,1	-	28.5	11	26.0 / 22.0	10
52024010	PG 21	33,5	-	30	32,5	-	34.8	11,5	32.0 / 28.0	10
52024015	PG 29	43	-	40	42	-	41.2	13	41.0 / 37.0	10

SKINDICHT® RWV