


SKINDICHT® SVRN

SKINDICHT® SVRN, PG cable gland with high mechanical stability and optimum strain relief, with hexagonal fitting



Sağlam

Faydalar

Yüksek mekanik dayanım
En uygun gerilim azaltma

Uygulama alanı

Düz anahtar ile hızlı montaj için altıgen rakorlu piring kablo rakoru.

Ürün yapısı

PG bağlantı dişi

Not

Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir

Malzeme:

Gövde: nikel kaplı piring Sızdırmazlık halkası: CR

Koruma sınıfı:

IP 54

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ila +100 °C

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVRN

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® SVRN

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	PG boyutu	Sıkma aralığı mm	SW1/SW2 mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINDICHT® SVRN							
52000210	SVRN 7005/N	7	5	14.0 / 13.0	20.6	5	100
52020300	SVRN 7006/N	7	6	14.0 / 13.0	20.6	5	100
52020310	SVRN 7007/N	7	7	14.0 / 13.0	20.6	5	100
52020320	SVRN 9007/N	9	7	17.0 / 15.0	22.6	6	100
52020330	SVRN 9008/N	9	8	17.0 / 15.0	22.6	6	100
52000220	SVRN 9009/N	9	9	17.0 / 15.0	22.6	6	100
52020341	SVRN 11010/N	11	10	20.0 / 18.0	23.6	6	50
52000241	SVRN 13012/N	13.5	12	22.0 / 20.0	26.1	6,5	50
52000251	SVRN 16014/N	16	14	24.0 / 22.0	27.1	6,5	50
52000260	SVRN 21018/N	21	18	30.0 / 28.0	29.6	7	50
52000270	SVRN 29027/N	29	27	40.0 / 37.0	32.6	8	50
52000280	SVRN 36034/N	36	34	50.0 / 47.0	38.6	9	20