

SKINDICHT® SM-NPT

SKINTOP® SM-NPT, NPT dişli piring nikelajlı kontra somun



Kimyasallara dayanıklı



Mekanik dayanım

Uygulama alanı

Rakora somun takılması gerektiğinde ya da ince duvarlı muhafazalarda geçiş deliklerinde kullanılır

Ürün yapısı

NPT bağlantı dişi

Not

Diğer boyutlar talep üzerine sunulur

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Açıklama: Dişli kablo rakoru için kilitli somun

Malzeme:

Nikel kaplamalı piring

Sıcaklık aralığı:

-60 °C ila +200 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINDICHT® SM-NPT

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Adet / Paket
52103540	NPT 1/2"	50
52103550	NPT 3/4"	20
52103560	NPT 1"	20
52103570	NPT 1 1/4"	20
52103580	NPT 1 1/2"	10
52103590	NPT 2"	10

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16