

## SKINTOP® GMP-GL NPT

SKINTOP® GMP-GL NPT



Montaj süresi



Isı dayanımı

### Faydalar

Maksimum mekanik stabilite için cam elyaf ile güçlendirilmiş

### Uygulama alanı

Dişsiz deliklerde SKINTOP® kablo rakorlarını kontrolamak için

### Ürün yapısı

NPT bağlantı dişi

Manşonsuz olarak mevcuttur

(birleştirme aleti için satılabilir)

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Açıklama: Dişli kablo rakoru için kilitli somun

Renk seçeneği:

Gümüş gri (RAL 7001)

Açık gri (RAL 7035)

Siyah (RAL 9005)

Malzeme:

Polyamid, cam elyafı takviyeli

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ila +100 °C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

**SKINTOP® GMP-GL NPT**

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**SKINTOP® GMP-GL NPT**

| Ürün kodu                       | Ürün tanımı / ölçüsü | Kalınlık (mm) | SW wrench size mm | Adet / Paket |
|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|
| SKINTOP® GMP-GL NPT gümüş grisi |                      |               |                   |              |
| 53019301                        | NPT 3/8"             | 5.0           | 22                | 100          |
| 53019311                        | NPT 1/2"             | 6.0           | 27                | 100          |
| 53019321                        | NPT 3/4"             | 7.0           | 36                | 100          |
| 53019331                        | NPT 1"               | 7.0           | 42                | 100          |