

SKINTOP® MULTI-M

Metrik bağlantı dişli çoklu giriş

Hâlâ tamamen sızdırmaz mı? Yuvarlak, vidalanabilir çoklu giriş, aynı anda 30 adede kadar kabloyu bir muhafaza içine geçirir ve bunları IP68 koruması ile sızdırmaz hale getirir. Değişken sıkma aralığı sayesinde, kablo çapı seçiminde tamamen esneksiniz!

Bilgi

İnovatif jel teknolojisi içeren kompakt, yuvarlak çoklu giriş



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Geniş sıkma aralığı



Halojen içermeyen



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Alan gereksinimi



Dayanıklılık



UV-dayanım

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI-M

Faydalar

Kabloların çoklu girişi, daha yüksek paketleme yoğunluğu sağlar (varyanta bağlı olarak maks. 30 kablo).

Farklı kablo çapları için her biri 4 mm değişken, geniş sıkma aralığı.

Kılavuzları önden delmeye gerek kalmadan doğrudan kablo girişi.

Hat çapı seçiminde esneklik, stoktaki parça çeşitliliğini azaltır ve lojistiğin yanı sıra maliyet bakımından avantajlar sağlar.

Kontra somunun vidalanması veya sabitlenmesi sayesinde muhafazaya kolay montaj.

Uygulama alanı

Montajsız kabloların bir muhafaza içerisinden çoklu geçişini sızdırmaz hale getirmek ve gerilimi azaltmak için.

Kuru, nemli ve yağlı ortamlarda kullanılabilir.

Dış mekan için uygun.

Ürün özellikleri

Yenilikçi membran teknolojisine sahip elastik jel teknolojisi sayesinde kullanılmayan geçişler güvenli bir şekilde kapalı ve sızdırmaz kalır.

Muhafaza ve kablolarla mümkün olan en iyi sızdırmazlık IP 68 koruma sınıfını mümkün kılar.

Teknik verilere göre UL sertifikası, ürünün Kuzey Amerika bölgesinde kullanılmasını mümkün kılar.

Norm referansları / Onaylar

UL 50, UL 50E, CSA C22.2

UL 508A endüstriyel sistem kumandaları için (örn. kumanda dolapları)

UL File No. E349737

Dahil

SKINTOP® MULTI-M, kontra somun ve O-ring dahil

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000240

ETIM 5.0 Class-Açıklama: Kablo girişi

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000240

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo girişi

Sertifikalar:

UL File No. E349737

UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu

EN 45545-2 uyarınca Hazard Level (Tehlike Seviyesi) HL 2

Not:

Talep üzerine: - Kişiye özel delik konfigürasyonu - Diğer metrik vida dişi boyları

Malzeme:

Çerçeve: Polikarbonat

Conta: Jel

O-Ring: NBR

Koruma sınıfı:

IP 68

Sıcaklık aralığı:

O-ring ile -20°C ila +100°C

O-ring olmadan -30°C ila +110°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® MULTI-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Maks. uygulama sayısı	Kablo sayısı x kablo çapı	SW wrench size mm	Adet / Paket
52220111	M50x1,5	18	18 x 2-6 mm	55	1
52220112	M63x1,5	30	30 x 2-6 mm	66	1

SKINTOP® MULTI-M