

SKINTOP® HYGIENIC SC

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, ürün bölgelerinde kullanıma yönelik, düz yüzeyli, dayanıklı paslanmaz çelik kablo rakoru

Bilgi

YENİ: M40x1,5'e kadar boyutlarda mevcuttur

Hijyenik kritik alanlar için idealdir - dayanıklı, sağlam ve güvenilir

Boşluklar, içi boş bölümler veya dış dişler yok, böylece gıda maddeleri üretim makinelerinde, sistemlerinde veya bileşenlerinde kirlenme riski yok



Yiyecek & İçecek



Kimyasallara dayanıklı



Geniş sıkma aralığı



Mekanik dayanım



Sağlam



Parazit sinyalleri



Isı dayanımı

Faydalar

Düşük dirençli ekran teması, en uygun EMC koruması

Yüksek geçirgenliğe sahip, esnek EMV kontak yayı, böylece çeşitli perdeleme çapları kolay monte edilir

İdeal temizlik sonuçları için Hijyenik Tasarım

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC SC

Pürüzsüz yüzeyler ve kenarlarda biriken mikroorganizmaların sıvılarının oluşumunu önlemek

Uygulama alanı

Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için
Gıda üretim makineleri, sistemleri ve bileşenleri
Ürün bölgesinde kullanım için
İlaç endüstrisi

Norm referansları / Onaylar

EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
Hijyen kurallarına uygun makine, aparat ve bileşenler için tasarım kriterleri
ECOLAB®
Gıda ürünlerinin üretimi sırasında profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon bölgesinde endüstriyel standart
FDA 21 CFR 177.2600
Kuzey Amerika'da gıda ve içecek endüstrisi için özel sızdırmazlık elemanı
DIN EN 1672-2
Makine tasarımı için kılavuz
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
NSF/ANSI 169
Hijyen kurallarına uygun makine, aparat ve bileşenler için tasarım kriterleri

Ürün yapısı

Materyal ve şekli, kolay ve güvenilir bir temizleme sağlar
Mavi conta rengi nedeniyle gıda maddelerinden açıkça ayırt edilebilir
Komple bir parça, dıştan kolay montaj imkanı sunar
DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

SKINDICHT® SM-PE-M kontra somunu boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır
Yüksek paket yoğunluğu için montaj anahtarı istek üzerine

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Sertifikalar:	M32x1,5 ve M40x1,5 boyutları için UL ruhsatı, hazırlık aşamasındadır
Malzeme:	Gövde: Paslanmaz çelik - V4A (1.4404 / 316L) Ön parça: Poliamid Conta: FKM
Koruma sınıfı:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Sıcaklık aralığı:	-20 °C ila +100 °C

Uyarı

Diğer boyutlar talep üzerine sunulur.

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC SC

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® HYGIENIC SC

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® HYGIENIC SC						
53105300	M 12 x 1,5	4 - 6	16	38.4	6,5	5
53105301	M 16 x 1,5	6,5 - 9	20	41.4	7	5
53105302	M 20 x 1,5	9 - 12	24	46.4	8	5
53105303	M 25 x 1,5	11,5 - 15,5	29	48.9	8	5

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® HYGIENIC SC