

SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, hareketli makine parçalarındaki esnek kabloları korumaya yönelik, bükülme ve kıvrılma önleyici plastik kablo rakoru



-  Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri
-  Geniş sıkma aralığı
-  Maksimum vibrasyon koruması
-  Optimum destek elemanı
-  Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Güvenilir bükülme ve kıvrılma koruması
Kablo koruma
Fonksiyonel güvenilirlik
Esnek kabloları korumak için

Uygulama alanı

Normal kullanımda hareket ettirilen elektroteknik cihazlarda ve makinelerde, bağlanan kablo VDE 0700-1 uyarınca aşırı bükülmeye karşı korunmalıdır
Elde kullanılan cihazlar
Robot endüstrisi
Işık ve ses uygulamaları
Hareketli makine parçaları

Norm referansları / Onaylar

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BS-M

UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

Talep halinde SKINTOP® BSR-M daha küçük kablo kesitlerinin sızdırmazlığı için redüksiyon iç kısımları olan versiyon SKINTOP® BS M ISO versiyonlar, ekstra uzun bağlantı dişi ile, bkz. tablo, DNV onayı yok

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Montaj ölçüleri ve sıkma torkları için bkz. T21
Talep üzerine:	Redüksiyonlu sızdırmazlık halkası
Renk seçeneği:	Gümüş gri (RAL 7001) Açık gri (RAL 7035) Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme:	Gövde: Polyamid Conta: CR
Koruma sınıfı:	IP 68 - 5 bar NEMA Type 1, 12
Sıcaklık aralığı:	-20 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® BS-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® BS-M gümüş gri						
53111600	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64.0	8	100
53111610	M 16 x 1,5	4 - 10	19	86.0	8	100
53111620	M 20 x 1,5	6 - 13	25	101.0	9	50
53111630	M 25 x 1,5	8 - 17	30	125.0	10	25
53111640	M 32 x 1,5	9 - 21	36	149.0	10	25
SKINTOP® BS-M siyah						
53111700	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64.0	8	100
53111710	M 16 x 1,5	4 - 10	19	86.0	8	100
53111720	M 20 x 1,5	6 - 13	25	101.0	9	50
53111730	M 25 x 1,5	8 - 17	30	125.0	10	25
53111740	M 32 x 1,5	9 - 21	36	149.0	10	25
SKINTOP® BS-M açık gri						
53111800	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	64.0	8	100
53111810	M 16 x 1,5	4 - 10	19	86.0	8	100
53111820	M 20 x 1,5	6 - 13	25	101.0	9	50
53111830	M 25 x 1,5	8 - 17	30	125.0	10	25
53111840	M 32 x 1,5	9 - 21	36	149.0	10	25
SKINTOP® BS M ISO gümüş gri (uzun metrik bağlantı dişi ile)						
53017610	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77.5	12	100
53017630	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102.0	13	50
53017640	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114.5	13	50
SKINTOP® BS M ISO siyah (uzun metrik bağlantı dişi ile)						
53017810	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	77.5	12	100
53017830	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	102.0	13	50
53017840	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	114.5	13	50

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® BS-M