


SKINTOP® BT-M

SKINTOP® BT-M, esnek kabloların korunması için güvenilir bükülme ve kıvrılma önleyici metrik plastik kablo rakoru



-  Kimyasallara dayanıklı
-  Geniş sıkma aralığı
-  Mekanik dayanım
-  Optimum destek elemanı
-  Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Güvenilir bükülme ve kıvrılma koruması
Kablo koruma
Fonksiyonel güvenilirlik
Esnek kabloları korumak için

Uygulama alanı

Normal kullanımda hareket ettirilen elektroteknik cihazlarda ve makinelerde, bağlanan kablo VDE 0700-1 uyarınca aşırı bükülmeye karşı korunmalıdır
Elde kullanılan cihazlar
Cihaz yapımı
Işık ve ses uygulamaları
Hareketli makine parçaları

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BT-M

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Montaj ölçüleri ve sıkma torkları için bkz. T21
Renk seçeneği:	Gümüş gri (RAL 7001)
Malzeme:	Gövde: Polyamid Conta: CR
Koruma sınıfı:	IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı:	-20 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® BT-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® BT-M						
53017420	M 16 x 1,5	3,5 - 8	19	45.0	12	100
53017430	M 20 x 1,5	5 - 12	24	54.0	13	50
53017440	M 25 x 1,5	9 - 14	27	57.0	13	50