

SKINTOP® CLICK BS

SKINTOP® CLICK BS, esnek kabloları korumak için yenilikçi geçmeli sistemli bükülme koruması, dış gerekmez, kontra somun gerekmez

Bilgi

Hızlı ve son derece esnek montaj için piyasadaki en yenilikçi kablo takma sistemi. Basitçe tıklatarak geçirin - sola çevirin - sağa çevirin - bitti. Sonuç: birkaç saniye içinde sabit, merkezli, gerginliği önlenmiş takma ve maksimum koruma sınıfı.



-  Kimyasallara dayanıklı
-  Isı dayanımlı
-  Mekanik dayanım
-  Montaj süresi
-  Alan gereksinimi
-  Aside dayanıklı
-  Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Kabloları korumak ve işlevsel güvenilirlik için güvenilir bükülme koruması

Yenilikçi CLICK sistemi ile zamandan %70 tasarruf edin

Dişlere gerek yoktur

Esnek kabloları korumak için

Daha az parça, artık kontra somunu gerekli değil

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK BS

Uygulama alanı

Normal kullanımda hareket ettirilen elektroteknik cihazlarda ve makinelerde, bağlanan kablo VDE 0700-1 uyarınca aşırı bükülmeye karşı korunmalıdır
Robot endüstrisi
Hareketli makine parçaları
Cihaz yapımı
Işık ve ses uygulamaları

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903

Dahil

Dahil: sökme aleti

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Renk seçeneği:	Gümüş gri (RAL 7001) Açık gri (RAL 7035) Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme:	Gövde: özel polyamid Conta: özel elastomer
Koruma sınıfı:	IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M25) IP 68 - 1 bar (M32)
Sıcaklık aralığı:	-20 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® CLICK BS

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	M (mm olarak delik)	SW1/SW2 mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Cidar kalınlığı, S (mm)	Adet / Paket
SKINTOP® CLICK BS açık gri								
53112932	CLICK BS 12	3,5 - 7	12,3 (-0,2)	18.0 / 15.0	74.0	8	1.0 - 4.0	50
53112888	CLICK BS 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	22.0 / 19.0	94.0	8	1.0 - 4.0	50
53112889	CLICK BS 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	27.0 / 25.0	108.0	8	1.0 - 4.0	25
53112890	CLICK BS 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	32.0 / 30.0	127.0	8	1.0 - 4.0	25
53112933	CLICK BS 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	40.0 / 36.0	156.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK BS gümüş gri								
53112934	CLICK BS 12	3,5 - 7	12,3 (-0,2)	18.0 / 15.0	74.0	8	1.0 - 4.0	50
53112906	CLICK BS 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	22.0 / 25.0	94.0	8	1.0 - 4.0	50
53112907	CLICK BS 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	27.0 / 25.0	108.0	8	1.0 - 4.0	25
53112908	CLICK BS 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	32.0 / 30.0	127.0	8	1.0 - 4.0	25
53112935	CLICK BS 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	40.0 / 36.0	156.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK BS siyah								
53112936	CLICK BS 12	3,5 - 7	12,3 (-0,2)	18.0 / 15.0	74.0	8	1.0 - 4.0	50
53112909	CLICK BS 16	5 - 9	16,3 (-0,2)	22.0 / 19.0	94.0	8	1.0 - 4.0	50
53112911	CLICK BS 20	7 - 13	20,3 (-0,2)	27.0 / 25.0	108.0	8	1.0 - 4.0	25
53112912	CLICK BS 25	9 - 17	25,3 (-0,2)	32.0 / 30.0	127.0	8	1.0 - 4.0	25
53112937	CLICK BS 32	11 - 20	32,3 (-0,2)	40.0 / 36.0	156.0	8	1.0 - 4.0	25

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® CLICK BS