

SKINTOP® ST-HF-M

Halojensiz plastik kablo rakoru

SKINTOP® ST-HF-M, halojensiz metrik plastik kablo rakoru, yüksek derecede alev geciktirici ve kendi kendine alev söndürebilir, maksimum güvenilirlik sağlar

Bilgi

Demiryolu uygulamaları için

Hazard Level: HL 3



Ray



Kimyasallara dayanıklı



Alev geciktirici



Geniş sıkma aralığı



Halojen içermeyen



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Maksimum güvenilirlik

UL 94 V0 uyarınca son derece alev geciktirici

Tamamen halojensiz (sızdırmazlık malzemesi dahil)

Kendi kendini söndüren, damlama yok

Sürekli titreşim koruması

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST-HF-M

Uygulama alanı

Metrolar ve trenler
İnsanların ve diğer eşyaların güvenliğinin ilk sırada olduğu her yerde
Kamu binaları
Havalandırma sistemleri
Tünel yapımı

Norm referansları / Onaylar

DIN EN 45545-2 (HL3)
EN 60695-2-1/1 +960 °C'ye göre filaman testi

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Montaj ölçüleri ve sıkma torkları için bkz. T21
Renk seçeneği:	RAL 7035 ışıık grisi Black (RAL 9005), UV-resistant
Malzeme:	Gövde: Poliamid Conta: Özel elastomer O-ring: Özel elastomer
Koruma sınıfı:	IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı:	Statik: -40 °C ila +100 °C Dinamik: -20 °C ilâ +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® ST-HF-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® ST-HF-M ışıık grisi						
53111407	M 12 x 1,5	4 - 5,5	15	30.0	8	100
53111417	M 16 x 1,5	4,5 - 9	19	34.0	8	100
53111427	M 20 x 1,5	7 - 13	25	37.0	9	100
53111437	M 25 x 1,5	9 - 17	30	40.0	10	50
53111447	M 32 x 1,5	11 - 21	36	47.0	10	25
53111457	M 40 x 1,5	19 - 28	46	52.0	10	10
53111467	M 50 x 1,5	27 - 35	55	62.0	12	5
53111477	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-HF-M siyah						
53111408	M 12 x 1,5	4 - 5,5	15	30.0	8	100
53111418	M 16 x 1,5	4,5 - 9	19	34.0	8	100
53111422	M 20 x 1,5	7 - 13	25	37.0	9	100
53111438	M 25 x 1,5	9 - 17	30	40.0	10	50
53111448	M 32 x 1,5	11 - 21	36	47.0	10	25
53111458	M 40 x 1,5	19 - 28	46	52.0	10	10
53111468	M 50 x 1,5	27 - 35	55	62.0	12	5
53111478	M 63 x 1,5	34 - 45	66	70.0	12	5