


SKINTOP® K-M ATEX plus

SKINTOP® K-M ATEX plus, metric plastic cable gland with high degree of protection, cold impact resistance, explosion-proof



Oil & Gas



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Dayanıklılık



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Yüksek koruma derecesi

Soğuk etkisi direnci

Yüksek gerilme önleyici

Geniş, değişken sıkma aralıkları

Sürekli titreşim koruması

Uygulama alanı

Artırılmış güvenlik "e" tutuşma koruma türüne ait cihazlar, makineler ve tesisler; mahfaza üzerinden toz patlama koruması "t"

Ekipman grubu II / Kategori 2G+1D

Açık deniz ve denizcilik sektörlerinde mobil uygulamalar için

Kimya ve petrokimya endüstrisi

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi

Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® K-M ATEX plus

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Kurulum ölçüleri ve torklar için bkz. talimatlar broşürü
Sertifikalar:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEX IBE 13.0027X
Renk seçeneği:	Black (RAL 9005), UV-resistant
Malzeme:	Gövde: Özel poliamid Conta: Özel elastomer O-ring: NBR
Testler:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Koruma sınıfı:	IP 68 - 10 bar
Sıcaklık aralığı:	-20 °C ile +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® K-M ATEX plus

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Clamping range ØF mm	Diş M	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® K-M ATEX plus							
54115200	K-M 12 ATEX plus	3 - 5,5	12 x 1,5	15	30	8	50
54115210	K-M 16 ATEX plus	7 - 9	16 x 1,5	19	34	8	50
54115220	K-M 20 ATEX plus	7 - 13	20 x 1,5	25	38	9	50
54115230	K-M 25 ATEX plus	11 - 17	25 x 1,5	30	40	10	25
54115240	K-M 32 ATEX plus	12 - 21	32 x 1,5	36	47	10	25
54115250	K-M 40 ATEX plus	19 - 28	40 x 1,5	46	52	10	10
54115260	K-M 50 ATEX plus	27 - 35	50 x 1,5	55	62	12	5
54115270	K-M 63 ATEX plus	37 - 45	63 x 1,5	66	71	12	5

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16