


SKINTOP® KR-M ATEX plus

SKINTOP® KR-M ATEX Plus, yüksek koruma dereceli ve daralan conta ara parçalı metrik plastik kablo rakoru, patlamaya dayanıklı



Oil & Gas



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Dayanıklılık



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Yüksek koruma derecesi

Soğuk etkisi direnci

Yüksek gerilme önleyici

Geniş, değişken sıkma aralıkları

Sürekli titreşim koruması

Uygulama alanı

Daha küçük dış çaplı kabloların yalıtımını sıyırmak için azaltma sızdırmazlık elemanı ile

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi

Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® KR-M ATEX plus

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Kurulum ölçüleri ve torklar için bkz. talimatlar broşürü
Sertifikalar:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEX IBE 13.0027X
Renk seçeneği:	Black (RAL 9005), UV-resistant
Malzeme:	Gövde: Özel poliamid Conta: Özel elastomer O-ring: NBR
Testler:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Koruma sınıfı:	IP 68 - 10 bar
Sıcaklık aralığı:	-20 °C ile +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® KR-M ATEX plus

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Clamping range ØF mm	Diş M	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® KR-M ATEX plus							
54115205	KR-M 12 ATEX plus	2 - 4	12 x 1,5	15	30	8	50
54115215	KR-M 16 ATEX plus	4 - 6	16 x 1,5	19	34	8	50
54115225	KR-M 20 ATEX plus	5 - 10	20 x 1,5	25	38	9	50
54115235	KR-M 25 ATEX plus	6 - 13	25 x 1,5	30	40	10	25
54115245	KR-M 32 ATEX plus	9 - 15	32 x 1,5	36	47	10	25
54115255	KR-M 40 ATEX plus	16 - 23	40 x 1,5	46	52	10	10
54115265	KR-M 50 ATEX plus	22 - 29	50 x 1,5	55	62	12	5
54115275	KR-M 63 ATEX plus	29 - 39	63 x 1,5	66	71	12	5

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16