

SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, kalıcı titreşim korumalı ve daralan conta ara parçalı, artırılmış yağ dirençli plastik kablo rakoru

Bilgi

IP69 ruhsatlı! Makinelerin ve sistemlerin yüksek basınçlı temizleyici ve sıcak su kullanılarak yapılan zorlu temizleme işlemlerinde dahi test edilmiş fonksiyonel güvenlik!



Geniş sıkma aralığı



Maksimum vibrasyon koruması



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Isı dayanımı



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Maksimum güvenilirlik için yüksek yağ direnci

Sürekli titreşim koruması

Geniş, değişken sıkma aralıkları

En uygun gerilim azaltma

Çeşitli aksesuarlar (örneğin çoklu sızdırmazlık iç kısımları)

Son durum (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® STR-M

Uygulama alanı

Daha küçük dış çaplı kabloların yalıtımını sıyırmak için azaltma sızdırmazlık elemanı ile

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi

Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

SKINTOP® ST(R) M ISO versiyonunda ekstra uzun bağlantı dişlidir.

SKINTOP® ST(R) M ISO versiyonu DNV onayı yoktur.

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Montaj ölçüleri ve

sıkma torkları için

bkz. T21

Size M 40 x 1,5 up tp M 63 x 1,5 with O-ring

Renk seçeneği:

Gümüş gri (RAL 7001)

Açık gri (RAL 7035)

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

Gövde: Polyamid Conta: CR

Testler:

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Koruma sınıfı:

IP 66

IP 68 - 5 bar

IP 69

NEMA Type 1, 12

Sıcaklık aralığı:

Statik: -40°C ila +100°C

Dinamik: -20°C ilâ +100°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® STR-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® STR-M gümüş gri						
53111100	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111110	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8	100
53111120	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111130	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111140	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111150	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111160	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111170	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
SKINTOP® STR-M siyah						
53111300	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111310	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8	100
53111320	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111330	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111340	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111350	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111360	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111370	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
SKINTOP® STR-M açık gri						
53111500	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111510	M 16 x 1,5	3,5 - 7	19	34.0	8	100
53111520	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111530	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111540	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111550	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111560	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111570	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
SKINTOP® STR M ISO gümüş gri (uzun metrik bağlantı dişi ile)						
53017110	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12	100
53017130	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13	100
53017140	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13	50
SKINTOP® STR M ISO siyah (uzun metrik bağlantı dişi ile)						
53017310	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12	100
53017330	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13	100
53017340	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13	50

SKINTOP® STR-M