

SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, hareketli makine parçalarındaki esnek kabloları korumaya yönelik, bükülme ve kıvrılma önleyici poliamid kablo rakoru



Kimyasallara dayanıklı



Geniş sıkma aralığı



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Isı dayanımı



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Güvenilir bükülme ve kıvrılma koruması

Kablo koruma

Fonksiyonel güvenilirlik

Esnek kabloları korumak için

Uygulama alanı

Normal kullanımda hareket ettirilen elektroteknik cihazlarda ve makinelerde, bağlanan kablo VDE 0700-1 uyarınca aşırı bükülmeye karşı korunmalıdır

Elde kullanılan cihazlar

Robot endüstrisi

Işık ve ses uygulamaları

Hareketli makine parçaları

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BS

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

DIN 40430'a uygun PG bağlantı dişi

Not

SKINTOP® BSR daha küçük kablo kesitlerinin sızdırmazlığı için daha küçük iç kısımları olan versiyon talep halinde temin edilir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21

Renk seçeneği:

Gümüş gri (RAL 7001)
Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

Gövde: Polyamid Conta: CR

Koruma sınıfı:

IP 68 - 5 bar

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® BS

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® BS gümüş grisi						
53015600	PG 7	2,5 - 6,5	15	62.0	7,8	100
53015610	PG 9	3,5 - 8	19	75.0	8	100
53015620	PG 11	4 - 10	22	87.0	8	100
53015630	PG 13,5	6 - 12	24	100.0	9	50
53015640	PG 16	9 - 14	27	113.0	10	25
53015650	PG 21	13 - 18	33	129.0	11	25
SKINTOP® BS siyah						
53015800	PG 7	2,5 - 6,5	15	62.0	7,8	100
53015810	PG 9	3,5 - 8	19	75.0	8	100
53015820	PG 11	4 - 10	22	87.0	8	100
53015830	PG 13,5	6 - 12	24	100.0	9	50
53015840	PG 16	9 - 14	27	113.0	10	25
53015850	PG 21	13 - 18	33	129.0	11	25

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16