


SKINTOP® DIX-M

NBR (yağa dayanıklı), FKM (ısıya dayanıklı) veya silikon (kimyasallara dayanıklı) çoklu conta ek parçası, birden fazla kablosu bir kablo rakoru içinden geçirir.



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Kimyasallara dayanıklı



Isı dayanımlı



Montaj süresi



Yağlara dayanıklı



Optimum destek elemanı



Isı dayanımı



UV-dayanım

Faydalar

Sızdırmazlık elemanı malzemesinin yüksek esnekliği sayesinde hatların korumalı sıkıştırılması.

Tüm delikler nominal çapa sahip hatlarla dolu olduğunda ve kullanılmayan açıklıklar SKINTOP® DIX-DV contalama delikleriyle kapatıldığında IP 68 koruma sınıfına ulaşılabilir.

Kablo sayısına ve çapa göre çok sayıda varyant edinilebilir. Akrilnitril bütadien kauçuk (NBR), flüor kauçuk (FKM) veya silikon (SI) mamul.

Bir kablo rakorundan birden çok hat kolayca geçirilebilir.

Hatların çoklu girişi, daha yüksek paketleme yoğunluğu sağlar.

SKINTOP® DIX-M

Uygulama alanı

Metrik SKINTOP®/SKINTOP® CLICK kablo rakorları ile kullanım için.

SKINTOP® kablo rakorunda standart sızdırmazlık ek parçasının yerine kullanılır.

FKM varyantları alkaliler, asitler, solventler gibi aşındırıcı ortamlara ve ayrıca yağa karşı dayanıklıdır. Bunlar ısıya karşı özellikle dayanıklıdır ve sıfır üzerinde ekstrem sıcaklıklarda kullanım için uygundur (+200 °C'ye kadar).

Silikonlu varyantlar, ECOLAB® temizlik ve dezenfeksiyon maddelerine karşı ve kimyasallara karşı çok yönlü dayanıklıdır. Bunlar, FDA 21 CFR 177.2600 ile uyumludur ve bu nedenle gıda ve içecek endüstrisi için izin verilir. Mavi renkleri sayesinde gıda maddelerinden kolayca ayırt edilebilirler. Ayrıca soğuk ortamlara karşı esnek olup sıfır altı ekstrem sıcaklıklarda kullanım için uygundur (maks. -50 °C).

Not

IP 68, tüm açıklıklar kapatıldığında ve tüm delikler en uygun şekilde doldurulduğunda, yani nominal çaplı ve/veya SKINTOP® DIX-DV conta tapalı kablolar kullanıldığında elde edilebilir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Talep üzerine:

Özel şekiller

Renk seçeneği:

NBR: Siyah, RAL 9005

FKM: Yeşil, RAL 6011

Silikon: Mavi, RAL 5017

Malzeme:

NBR, FKM, silikon

Koruma sınıfı:

IP 54

IP 68 (tüm delikler optimum şekilde kullanıldığında)

Sıcaklık aralığı:

NBR: -40°C ila +100°C

FKM: -20°C ila +200°C

Silikon: -50°C ila +200°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® DIX-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Boyut M	Kablo sayısı x kablo çapı	Adet / Paket
SKINTOP® DIX-M NBR				
53316220	16220	M 16	2 x 2.0	100
53316230	16230	M 16	2 x 3.0	100
53316240	16240	M 16	2 x 4.0	100
53316420	16420	M 16	4 x 2.0	100
53320250	20250	M 20	2 x 5.0	100
53320260	20260	M 20	2 x 6.0	100
53320340	20340	M 20	3 x 4.0	100
53320353	20353	M 20	3 x 5.3	100
53320440	20440	M 20	4 x 4.0	100
53320920	20920	M 20	9 x 2.0	100
53320430	20430	M 20	4 x 3.0	100
53325260	25260	M 25	2 x 6.0	50
53325250	25250	M 25	2 x 5.0	50
53325350	25350	M 25	3 x 5.0	50
53325360	25360	M 25	3 x 6.0	50
53325370	25370	M 25	3 x 7.0	50
53325450	25450	M 25	4 x 5.0	50
53325540	25540	M 25	5 x 4.0	50
53325640	25640	M 25	6 x 4.0	50
53332270	32270	M 32	2 x 7.0	50
53332280	32280	M 32	2 x 8.0	50
53332290	32290	M 32	2 x 9.0	50
53332370	32370	M 32	3 x 7.0	50
53332380	32380	M 32	3 x 8.0	50
53332460	32460	M 32	4 x 6.0	50
53332470	32470	M 32	4 x 7.0	50
53332560	32560	M 32	5 x 6.0	50
53332650	32650	M 32	6 x 5.0	50
53332840	32840	M 32	8 x 4.0	50
53332850	32850	M 32	8 x 5.0	50
53332940	32940	M 32	9 x 4.0	50
53340290	40290	M 40	2 x 9.0	25
53340310	40310	M 40	3 x 10.0	25
53340480	40480	M 40	4 x 8.0	25

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® DIX-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Boyut M	Kablo sayısı x kablo çapı	Adet / Paket
53340490	40490	M 40	4 x 9.0	25
53340580	40580	M 40	5 x 8.0	25
53340590	40590	M 40	5 x 9.0	25
53340670	40670	M 40	6 x 7.0	25
53340860	40860	M 40	8 x 6.0	25
53340969	40969	M 40	9 x 6.9	25
53350118	50118	M 50	11 x 8.0	10
53350680	50680	M 50	6 x 8.0	10
53350780	50780	M 50	7 x 8.0	10
53350870	50870	M 50	8 x 7.0	10
53350147	50147	M 50	14 x 7.0	10
53350164	50164	M 50	16 x 4.0	10
53350166	50166	M 50	16 x 6.0	10
SKINTOP® DIX-M FKM				
53420250	20250	M 20	2 x 5.0	100
53420260	20260	M 20	2 x 6.0	100
53440969	40969	M 40	9 x 6.9	25
SKINTOP® DIX-M Silikon				
53316300	16220	M 16	2 x 2.0	100
53316301	16230	M 16	2 x 3.0	100
53316302	20250	M 20	2 x 5.0	100
53316303	20260	M 20	2 x 6.0	100
53316305	25260	M 25	2 x 6.0	50
53316306	25360	M 25	3 x 6.0	50
53316307	25370	M 25	3 x 7.0	50
53316304	25450	M 25	4 x 5.0	50
53316308	32470	M 32	4 x 7.0	50

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16