

SKINTOP® DV-M

SKINTOP® DV-M, çoklu conta ara parçaları, muhafazaya nem girmesini önler, kullanılmayan bağlantı noktalarını korur



Montaj süresi



Optimum destek elemanı

Faydalar

Muhafazaya nemin girmesini önler

Uygulama alanı

Bu contalar, SKINTOP® kablo rakorlarının conta halkasına takılır

Hazırlıklar

Kullanılmayan bağlantı noktalarının koruması

Not

Profesyonel olarak ve doğru şekilde montaj yapıldığında, IP 68 koruma sınıfına ulaşılabilir

Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma civatası

Renk seçeneği:

Siyah

Malzeme:

CR

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® DV-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	PL_DYN_DURCHMESSER	Yükseklik (mm)	Adet / Paket
SKINTOP® DV-M				
54113000	DV-M 12	7.2	7.0	500
54113010	DV-M 16	10.0	8.0	500
54113020	DV-M 20	13.2	8.4	250
54113030	DV-M 25	17.2	9.5	250
54113040	DV-M 32	21.2	12.0	250
54113050	DV-M 40	28.2	14.5	100
54113060	DV-M 50	35.8	18.0	100
54113070	DV-M 63	45.6	20.0	50