

SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, maksimum mekanik stabilite ve dışsız deliklere kilitlenme için cam elyafı güçlendirilmiş kontra somunlar



Kimyasallara dayanıklı



Montaj süresi



Yağlara dayanıklı



Isı dayanımı



UV-dayanım



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Maksimum mekanik stabilite için cam elyaf ile güçlendirilmiş
Açık uçlu anahtar için yerleştirme yüzeyi sayesinde mahfaza çizilmez

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

Sadece UL onaylı SKINTOP® polyamid kablo rakorları ile kullanıldığında UL onaylı

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-GL-M

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Açıklama: Dişli kablo rakoru için kilitli somun

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000940

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo vida bağlantısı için kontra somun

Talep üzerine:

Manşonsuz olarak mevcuttur

(birleştirme aleti için satıl olmaksızın)

Renk seçeneği:

Gümüş gri (RAL 7001)

Açık gri (RAL 7035)

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

Polyamid, cam elyafı takviyeli

Sıcaklık aralığı:

Statik: -40°C ila +100°C

Dinamik: -20°C ilâ +100°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® GMP-GL-M

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	SW wrench size mm	Adet / Paket
SKINTOP® GMP-GL-M gümüş gri			
53119000	M 12 x 1,5	17	100
53119010	M 16 x 1,5	22	100
53119020	M 20 x 1,5	27	100
53119030	M 25 x 1,5	34	100
53119040	M 32 x 1,5	41	100
53119050	M 40 x 1,5	50	25
53119060	M 50 x 1,5	60	25
53119070	M 63 x 1,5	75	25
SKINTOP® GMP-GL-M siyah			
53119100	M 12 x 1,5	17	100
53119110	M 16 x 1,5	22	100
53119120	M 20 x 1,5	27	100
53119130	M 25 x 1,5	34	100
53119140	M 32 x 1,5	41	100
53119150	M 40 x 1,5	50	25
53119160	M 50 x 1,5	60	25
53119170	M 63 x 1,5	75	25
SKINTOP® GMP-GL-M açık gri			
53119003	M 12 x 1,5	17	100
53119013	M 16 x 1,5	22	100
53119023	M 20 x 1,5	27	100
53119033	M 25 x 1,5	34	100
53119043	M 32 x 1,5	41	100
53119053	M 40 x 1,5	50	25
53119063	M 50 x 1,5	60	25
53119073	M 63 x 1,5	75	25