


SKINTOP® MS-M ATEX

SKINTOP® MS-M ATEX, anti-static brass cable gland with cold impact resistance and maximum reliability, explosion-proof



Oil & Gas



Kimyasallara dayanıklı



Mekanik dayanım



Optimum destek elemanı



Dayanıklılık



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Soğuk etkisi direnci

Yüksek gerilme önleyici

Geniş, değişken sıkma aralıkları

Maksimum güvenilirlik

Uygulama alanı

Artırılmış güvenlik "e" tutuşma koruma türüne ait cihazlar, makineler ve tesisler; mahfaza üzerinden toz patlama koruması "t"

Ekipman grubu II / Kategori 2G+1D

Açık deniz ve denizcilik sektörlerinde mobil uygulamalar için

Kimya ve petrokimya endüstrisi

Ürün özellikleri

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-M ATEX

SKINTOP® MS-M-XL ATEX SKINTOP® MS-M ATEX ile benzerdir, ama kalın duvarlar için uzatılmış bağlantı dişi vardır

Norm referansları / Onaylar

UL Dosya Nr. E79903

UL ruhsatı olmadan M 63 plus

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi

Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat:

Kurulum ölçüleri ve torklar için bkz. talimatlar broşürü

Sertifikalar:

CE 0637 Ex II 2G

Ex eb IIC Ex II 1D

Ex ta IIIC

IECEx IBE 13.0026X

Malzeme:

Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR

Testler:

DIN EN 60079-0

DIN EN 60079-7

DIN EN 60079-31

Koruma sınıfı:

IP 68 - 10 bar

IP 66

NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Sıcaklık aralığı:

-30 °C ila +90 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® MS-M ATEX

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® MS-M ATEX						
53112700	M 12 x 1,5	3.0 - 7.0	16	26.5	6,5	100
53112710	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	33.0	7	100
53112720	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	24	37.0	8	50
53112730	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	29	38.5	8	25
53112740	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	36	45.5	9	25
53112750	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	45	48.0	9	10
53112760	M 50 x 1,5	26.0 - 35.0	54	55.5	10	5
53112770	M 63 x 1,5	34.0 - 45.0	67	67.0	15	5
53112779	M 63 x 1,5 plus	44.0 - 55.0	75	65.5	15	1
SKINTOP® MS-M-XL ATEX						
53112800	M 12 x 1,5	3.0 - 7.0	16	32.0	12	100
53112810	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	38.0	12	100
53112820	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	24	41.0	12	50
53112830	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	29	42.5	12	25
53112840	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	36	51.5	15	25
53112850	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	45	54.0	15	10
53112860	M 50 x 1,5	26.0 - 35.0	54	60.5	15	5

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16