

SKINTOP® SDVR-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX toz koruması



Montaj süresi



Dayanıklılık

Faydalar

Patlama riski olan bölgeler için kalıcı ve güvenli sızdırmazlık
Montajı kolay
Yüksek koruma derecesi

Uygulama alanı

SKINTOP® MSR-M ATEX veya SKINTOP® KR-M ATEX plus ile birlikte kullanım için SKINTOP® SDVR-M (mavi)
Ekipman grubu II / Kategori 2G+1D

Not

Yüksek patlama riski olan dış bölgeler; SKINTOP® STR-M ve SKINTOP® MSR-M ile birlikte kullanım için de uygundur

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Dikkat:

Kurulum ölçüleri ve torklar için bkz. talimatlar broşürü

Malzeme:

CR

Koruma sınıfı:

IP 68 - 10 bar

Sıcaklık aralığı:

-30 °C ila +70 °C

Kısa süre: en fazla +90 °C

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® SDVR-M ATEX

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® SDVR-M ATEX

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Görünür yükseklik (mm)	Paket Miktarı
SKINTOP® SDVR-M ATEX			
54113013	M 16 ATEX	4.0	50
54113023	M 20 ATEX	5.0	50
54113033	M 25 ATEX	5.0	50
54113043	M 32 ATEX	5.5	25

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16