


SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

Hareketli makine parçalarında kullanım için bükülme koruma spirali ve piring kablo rakoru.

Bilgi

Yüksek mekanik gerilme altında kalıcı bükülme koruması



Kimyasallara dayanıklı



Geniş sıkma aralığı



Optimum destek elemanı



Sağlam



Dayanıklılık



Voltaaj



Parazit sinyalleri



Isı dayanımı

Faydalar

Bükülme koruma spirali, bağlı olan kablunun aşırı bükülmesini ve kırılmasını önler.

Paslanmaz çelik spiral özel yapısı, yüksek sayıda bükme döngüsü sağlar.

Farklı kablo dış çapları için geniş, değişken sıkıştırma bölgesi.

O-ring ve conta halkası sayesinde mümkün olan en iyi sızdırmazlık, koruma sınıfı IP 68 (10 bar) ve IP 69 sağlar.

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL**Uygulama alanı**

Özellikle hareketli makine parçaları için.
Yüksek mekanik yüklerle karşı dayanıklıdır.
Dış mekan için uygun.

Ürün yapısı

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

Daha küçük çaplı iletkenlerin sızdırmazlığı için azaltma sızdırmazlık elemanı olan "R" versiyon.

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Montaj ölçüleri ve sıkma torkları için bkz. T21
Malzeme:	Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR Paslanmaz çelikten yapılmış spiral - yaylar
Koruma sınıfı:	IP 68 - 10 bar IP 69
Sıcaklık aralığı:	Dinamik: -25°C ila +100°C Statik: -30°C ila +100°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	Thread length D mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Adet / Paket
SKINTOP® BS-M METAL						
53806759	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	6,5	16	65.0	25
53806760	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	7	20	79.0	25
53806761	M 20 x 1,5	7 - 13.0	8	24	95.0	25
53806762	M 25 x 1,5	9 - 17.0	8	29	109.0	25
SKINTOP® BSR-M METAL						
53806769	M 12 x 1,5	2 - 5.0	6,5	16	65.0	25
53806770	M 16 x 1,5	2 - 7.0	7	20	79.0	25
53806771	M 20 x 1,5	5 - 10.0	8	24	95.0	25
53806772	M 25 x 1,5	6 - 13.0	8	29	109.0	25

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16