


SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL

SKINTOP® GRIP-M, zorlu ortam koşulları için yüksek gerilme önleyicili çift mandallı gerilme önleyici kablo rakoru

Bilgi

NEU: Şimdi XL bağlantı dişi ile de temin edilebilir



e-Mobil



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Geniş sıkma aralığı



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Sağlam



Dayanıklılık

Faydalar

Kablolari bükülmeye veya yerinden çıkmaya karşı korur

Yüksek gerilme önleyici

Yüksek mekanik gerilme için

Güvenilir bükülme ve kıvrılma koruması

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL**Uygulama alanı**

Sert çalışma koşulları için çift mandallı gerilme önleyici kablo rakorları
Taşınabilir ekipmanlar
Şantiyelerde makineler ve sistemler
Vinç ve taşıma makineleri
Elektrikli araçlar için şarj alt yapısı

Norm referansları / Onaylar

DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
IEC 62196-1'e göre test edildi: Elektrikli araçlarda kondüktif şarj

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat:	Kurulum ölçüleri ve torklar için bkz. talimatlar broşürü
Malzeme:	Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR
Koruma sınıfı:	IP 68 - 10 bar IP 69
Sıcaklık aralığı:	Dinamik: -25°C ila +100°C Statik: -40°C ila +100°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Ø F mm	SW wrench size mm	Genel uzunluk, C mm	Thread length D mm	Adet / Paket
SKINTOP® GRIP-M						
53113180	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	41.0	7	25
53113200	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	46.0	8	25
53113210	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	48.5	8	25
53113220	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	56.6	9	25
SKINTOP® GRIP-M-XL						
53113185	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	46.0	12	25
53113205	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	49.5	12	25
53113215	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	52.5	12	25
53113225	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	62.6	15	25

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16