


SILVYN® LGEF-M

SILVYN® LGEF-M, sabit tesisatlara yönelik metrik dişli paslanmaz çelik bir kablo kanalı ek parçasıdır



Isı dayanımlı



Soğuğa dirençli



Korozyona dayanıklı



Mekanik dayanım



Alan gereksinimi



Sağlam

Faydalar

Sabit uygulamalar için
Yüksek gerilme mukavemeti
Alandan tasarruf

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® SSU / SSUE
Yüksek mekanik stresli uygulamalar

Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi
Altıgen bilezik
Kapak somunu

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LGEF-M**Teknik Veri**

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar:

IEC EN 61386-23

Malzeme:

Nikel kaplamalı piring

Paslanmaz çelik AISI 316

Koruma sınıfı:

IP 40

Sıcaklık aralığı:

-100 °C ila +400 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® LGEF-M

Ürün kodu	Metrik ölçü	SW wrench size mm	Toplam uzunluk mm	Thread length mm	SILVYN® SSU / SSUE için uygun	Adet / Paket
SILVYN®LGEF-M (Nikel kaplama piring)						
55503168	12 x 1,5	13	21	7	10	10
55503169	16 x 1,5	17	23	10	12	10
55503170	16 x 1,5	20	25	10	16	10
55503171	20 x 1,5	22	25	10	16	10
55503172	20 x 1,5	24	26,3	10	20	10
55503173	25 x 1,5	29	29,5	10	25	10
55503174	32 x 1,5	36	36,8	13	32	2
55503175	40 x 1,5	48	39	14	40	2
55503176	50 x 1,5	58	42	15	50	1
55503177	63 x 1,5	70	50	18	63	1
55503178	75 x 1,5	84	60	20	75	1
SILVYN®LGEF-M (Paslanmaz Çelik)						
55503200	12 x 1,5	14	21	7	10	1
55503201	16 x 1,5	19	23	10	12	1
55503202	16 x 1,5	19	25	10	16	1
55503203	20 x 1,5	24	26,3	10	20	1
55503204	25 x 1,5	29	29,5	10	25	1
55503205	32 x 1,5	38	36,8	13	32	1
55503206	40 x 1,5	48	39	14	40	1
55503207	50 x 1,5	58	42	15	50	1

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16