

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH - entegre kablo gerilme önleyicili, ATEX'e uygun nikel kaplı pirinç kablo kanalı ek parçası

Bilgi

IECEX dünya çapında onaylı

En uygun 360° ekran kontağı



Geniş sıkma aralığı



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Sağlam



Dayanıklılık



Entegre SKINTOP® kablo rakoru



Parazit sinyalleri

Faydalar

Kolay tesisat

Daha hızlı, daha kolay ekran teması

En uygun kablo ve boru gerilim azaltması

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

Maksimum sızdırmazlık
Geniş sıkma aralığı

Uygulama alanı

Artırılmış güvenlik "e" tutuşma koruma türüne ait cihazlar, makineler ve tesisler; mahfaza üzerinden toz patlama koruması "t"
Kimya ve petrokimya endüstrisi
Fabrika mühendisliği
Kablolar ve tellere ek mekanik koruma gereken alanlarda kullanılır

Ürün özellikleri

SILVYN® ve SKINTOP® birleşimi

Ürün yapısı

İç kovan ve kapak somunu ile SILVYN® kablo kanalı bağlantısı
DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi

Not

Patlama tehlikesi olan alanda sadece plastik kaplaması olmayan metal hortum ile kullanıma izin verilir

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar:

CE 0637 Ex II 2G

Ex eb IIC Ex II 1D

Ex ta IIIC

IECEx IBE 13.0033X

Malzeme:

Temel tip:

Gövde: nikel kılıf piring

İletken konnektör contası: CR/NBR

Boru contası: TPE

EMC fırçası: piring

Testler:

DIN EN 60079-0

DIN EN 60079-7

DIN EN 60079-31

Koruma sınıfı:

Kablo: IP 68

Koruyucu hortum::

SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU ile IP 40

Sıcaklık aralığı:

-30 °C ila +90 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

Ürün kodu	Metrik ölçü	Sıkma aralığı mm	Net açıklık(mm)	Kablo kanalı Ø (mm) için uygun	Adet / Paket
SILVYN® AS için SILVYN®MSK-M ATEX BRUSH					
55506042	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	10
55506043	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	1
55506044	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506045	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506030	63 x 1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1
SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU için SILVYN®MSK-M ATEX BRUSH					
55506031	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	10
55506032	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	1
55506033	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506034	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506035	63 x 1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16