

SILVYN® US-AS

SILVYN® US-AS, SILVYN® US-M ile birlikte veya keskin kablo kanalı uçlarını kapatmak için ayrı olarak kullanılan nikel kaplı piring bir kablo kanalıdır



Dayanıklılık

Faydalar

Kablonun ve borunun hasar görmesini engeller

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® AS
Kanal sonu kapağı

Ürün özellikleri

Tüm sonlandırıcılar boru ucunda tam kapama sağlar

Ürün yapısı

Yivli kovan

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000519

ETIM 5.0 Class-Description: koruyucu hortumlar için terminal

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000519

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için uç başlığı

Malzeme:

Nikel kaplamalı piring

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +250 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® US-AS

Ürün kodu	Nominal boyut	Uygun konduit nominal boyutu	Adet / Paket
SILVYN® AS için SILVYN® US-AS			
61802180	10	10	50
61802190	14	14	50
61802200	17	17	50
61802210	19	19	50
61802220	21	21	50
61802230	27	27	25
61802240	36	36	25
61802250	45	45	20
61802270	56	56	10

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16