


SILVYN® LCC-E

SILVYN® LCC-E - nikel kaplı piring ara parça

Bilgi

Kabloların hasar görmemesini sağlar



Dayanıklılık



Isı dayanımı

Faydalar

Kablonun ve borunun hasar görmesini engeller

Uygulama alanı

Kanal sonu kapağı

Eğer kanal montajı yapılmamışsa

Ürün özellikleri

Tüm sonlandırıcılar boru ucunda tam kapama sağlar

Ürün yapısı

Yivli kovan

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000519

ETIM 5.0 Class-Description: koruyucu hortumlar için terminal

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000519

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için uç başlığı

Malzeme:

Nikel kaplamalı piring

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCC-E

Sıcaklık aralığı:

-50 °C ila +135 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® LCC-E

Ürün kodu	Nominal boyut	SILVYN®LCC-2 / LCCH-2 için uygun	Adet / Paket
SILVYN® LCC-E			
61805600	10	10	10
61805610	12	12	10
61805620	16	16	10
61805630	20	20	10
61805640	25	25	10
61805650	32	32	10
61805660	40	40	10
61805670	50	50	4
61805680	63	63	1
61805690	75	75	1

Son durum (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16