

SILVYN® LCG-M

SILVYN® LCG-M Entegre basınç yalıtımı ile IP65 koruma derecesini sunan, pirinçten bir hortum vidalı bağlantısıdır.



Korozyona dayanıklı



Maksimum vibrasyon koruması



Mekanik dayanım



Yağlara dayanıklı



Sağlam



Isı dayanımı

Faydalar

Yüksek gerilme mukavemeti

Titreşim koruması

Gelişmiş sızdırmazlık

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:

SILVYN® LCC-2 / LCCH-2

Yüksek mekanik stresli uygulamalar

Sıvıların bulunduğu alanlarda kullanılır

Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi

Altıgen bilezik

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCG-M

Yivli kovan
Kapak somunu

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Malzeme:

Gövde: nikel kılıf piring

Conta: PA sıkma contası

Koruma sınıfı:

IP 65

Sıcaklık aralığı:

-50 °C ila +135 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® LCG-M

Ürün kodu	Metrik ölçü	SW 1/2 mm	Toplam uzunluk mm	Thread length mm	SILVYN® LCC-2/LCCH-2 için uygun	Adet / Paket
SILVYN® LCG-M						
55503220	12 x 1,5	-	29,8	10	10	10
55503221	16 x 1,5/1	20 / 22	29,8	10	12	10
55503222	16 x 1,5/2	-	33	12	16	10
55503223	20 x 1,5/1	-	33	12	16	10
55503224	20 x 1,5/2	-	33,5	12	20	10
55503225	25 x 1,5	-	40,5	14	25	10
55503226	32 x 1,5	-	45,8	15	32	2
55503227	40 x 1,5	-	47,5	16	40	1
55503228	50 x 1,5	-	51	16	50	1