

SILVYN® LCW-M

SILVYN® LCW-M, entegre basınç contası sayesinde IP65 koruma sınıfı sunan nikel kaplı pirinç bir açılı kablo kanalı ek parçasıdır



Korozyona dayanıklı



Maksimum vibrasyon koruması



Mekanik dayanım



Yağlara dayanıklı



Sağlam



Isı dayanımı

Faydalar

Yüksek gerilme mukavemeti

Titreşim koruması

Gelişmiş sızdırmazlık

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:

SILVYN® LCC-2 / LCCH-2

Yüksek mekanik stresli uygulamalar

Sıvıların bulunduğu alanlarda kullanılır

Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi

90° altıgen bilezik

Son durum (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LCW-M

Yivli kovan
Kapak somunu

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Malzeme:

Gövde: nikel kılıf piring

Conta: PA sıkma contası

Koruma sınıfı:

IP 65

Sıcaklık aralığı:

-50 °C ila +135 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® LCW-M

Ürün kodu	Metrik ölçü	SW 1/2 mm	Toplam uzunluk mm	Thread length mm	SILVYN® LCC-2/LCCH-2 için uygun	Adet / Paket
SILVYN® LCW-M						
55503234	16 x 1,5/1	-	31	10	12	10
55503235	16 x 1,5/2	-	31	10	16	10
55503230	20 x 1,5/1	-	36	13	16	10
55503231	20 x 1,5/2	-	37	13	20	10
55503232	25 x 1,5	-	44	14	25	10
55503233	32 x 1,5	-	53	15	32	2

Son durum (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16