

SILVYN® LGS-2-M

SILVYN® LGS-2-M, burulma hareketli tesisatlarda kullanıma yönelik nikel kaplı piring bir döner kablo kanalı ek parçasıdır



Korozyona dayanıklı



Mekanik dayanım



Yağlara dayanıklı



Alan gereksinimi



Sağlam

Faydalar

Döndürme uygulamaları için
Yüksek gerilme mukavemeti
Alandan tasarruf

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® LCC-2
SILVYN® LCCH-2
Yüksek mekanik stresli uygulamalar
Dış mekan

Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi
Burulma elemanı olan altıgen bilezik
Kapak somunu

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LGS-2-M**Teknik Veri**

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Malzeme:

Nikel kaplamalı piring

Koruma sınıfı:

IP 54

Sıcaklık aralığı:

-50 °C ila +300 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® LGS-2-M

Ürün kodu	Metrik ölçü	SW wrench size mm	Toplam uzunluk mm	Thread length mm	SILVYN®LCC-2 / LCCH-2 için uygun	Adet / Paket
SILVYN® LGS-2-M						
55501982	12 x 1,5	13	30,2	8	10	10
55502003	16 x 1,5/1	17	32,2	8	12	10
55502004	16 x 1,5/2	20	34,2	10	16	10
55502023	20 x 1,5/1	22	34,2	10	16	10
55502024	20 x 1,5/2	24	35,5	10	20	10
55502032	25 x 1,5	29	43,7	10	25	10
55502042	32 x 1,5	38	48	13	32	10
55502052	40 x 1,5	48	51,2	14	40	4
55502062	50 x 1,5	58	54,2	15	50	4
55502072	63 x 1,5	70	63,2	18	63	1

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16