

SILVYN® EF

SILVYN® EF, ara kilitli profilli ve gri PVC ceketli, sıvı geçirmez bir kablo kanalıdır



Mekanik dayanım



Sağlam



Isı dayanımı



Su geçirmez

Faydalar

Sıvılara karşı koruma sağlar
Yüksek gerilme dayanımı
Sağlam
Ezilmeye karşı yüksek direnç
Ekstra esnek

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Fabrika mühendisliği
Transformatör yapımı
Demiryolu uygulamaları
Kağıt endüstrisi

Ürün yapısı

Pürüzlü profilli olan spiral olarak sarılmış ağır metal koruyucu kablo kanalı
Plastik dış kılıf

Not

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EF

PU = 10m (talep üzerine)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum

Talep üzerine:

PU =10m (Talep Üzerine)

Renk seçeneği:

Gri

Malzeme:

PVC kılıflı galvanizli çelik

Sıcaklık aralığı:

-25 °C ila +70 °C Kısa süre: en fazla +90 °C

Uyarı

* Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® EF

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	PU (m)
SILVYN® EF				
61722240	5/16"	-	65	50
61712470	3/8"	-	85	75
61712480	1/2"	-	110	60
61712490	3/4"	-	140	50
61712500	1"	-	170	30
61712510	1 1/4"	-	215	30
61712520	1 1/2"	-	250	15
61712530	2"	-	300	15

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16