


SILVYN® LTP-C

SILVYN® LTP bağlaştırmacı - nikel kaplı pirinç kablo kanalı bağlaştırmacı

Bilgi

İki hortum uzunluğu bağlantısı



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Sağlam



Dayanıklılık

Faydalar

SILVYN®LTP isteğe bağlı ekleme

Hızlı montaj

Yüksek gerilme mukavemeti

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:

SILVYN® LTP

Uzatma için boru birleştirici

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Son durum (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LTP-C

Sertifikalar:	IEC EN 61386-23
Malzeme:	Nikel Kaplı piring
Koruma sınıfı:	IP66 IP67 IP68 (5 bar) IP69
Sıcaklık aralığı:	-50 °C ila +135 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® LTP-C

Ürün kodu	Nominal boyut	SILVYN® LTP için uygun	Adet / Paket
SILVYN® LTP-C			
55510310	16	16	2
55510311	20	20	2
55510312	25	25	2
55510313	32	32	2