

SILVYN® LTPS-M

SILVYN® LTPS-M is a nickel-plated brass conduit fitting that offers a protection degree up to IP66/67/68/69



Korozyona dayanıklı



Maksimum vibrasyon koruması



Mekanik dayanım



Yağlara dayanıklı



Optimum destek elemanı



Sağlam

Faydalar

Yüksek gerilme mukavemeti

Titreşim koruması

Yüksek sızdırmazlık performansı

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:

SILVYN®LTP

Yüksek mekanik stresli uygulamalar

Sıvıların bulunduğu alanlarda kullanılır

Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi

Burulma elemanı olan altıgen bilezik

Son durum (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LTPS-M

Yivli kovan
Kapak somunu

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Sertifikalar:	IEC EN 61386-23
Malzeme:	Gövde: nikel kılıf piring Conta: PA sıkma contası
Koruma sınıfı:	IP66 IP67 IP68 (5 bar) IP69
Sıcaklık aralığı:	-50 °C ila +135 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® LTPS-M

Ürün kodu	Metrik ölçü	SW wrench size mm	Thread length mm	SILVYN® LTP için uygun	Adet / Paket
SILVYN® LTPS-M					
55510600	16 x 1,5/1	20.0	10	12	10
55510610	16 x 1,5/2	24.0	10	16	10
55510620	20 x 1,5/1	24.0	10	16	10
55510630	20 x 1,5/2	26.0	10	20	10
55510640	25 x 1,5	33.0	12	25	10
55510650	32 x 1,5	40.0	13	32	2

Son durum (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16