

## SILVYN® FCE-M

Çeşitli tiplerde, kompakt ölçülü, nikel kaplı pirinçten vidalı bağlantı

### Bilgi

Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.



### Faydalar

Yüksek mekanik dayanım  
Yüksek gerilme mukavemeti  
Yerden tasarruf sağlayan uygulama  
Korozyona dayanıklı

### Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:  
SILVYN® FCE-V0  
SILVYN® FCE-LFH

### Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi  
Altıgen bilezik  
Yivli kovan  
Kapak somunu

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Malzeme:

**SILVYN®**

**FCE COMPACT**

Metal parçalar: Nikelajlı pirinç

Contalar: NBR

**SILVYN®**

**FCE-F, FCE-S**

Nikelajlı pirinç

Koruma sınıfı:

SILVYN® FCE COMPACT: IP 68

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® FCE-M**

Sıcaklık aralığı:

SILVYN® FCE-F, FCE-S: IP 54

SILVYN® FCE COMPACT:

-45°C ila +105°C

SILVYN® FCE-F, FCE-S:

-55°C ila +260°C

**Uyarı**

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## SILVYN® FCE-M

| Ürün kodu                 | Metrik ölçü | SILVYN® FCE için uygundur | Adet / Paket |
|---------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| SILVYN® FCE COMPACT M     |             |                           |              |
| 55503624                  | 12 x 1,5    | 13                        | 10           |
| 55503625                  | 16 x 1,5    | 16                        | 10           |
| 55503626                  | 20 x 1,5    | 16                        | 10           |
| 55503627                  | 20 x 1,5    | 20                        | 10           |
| 55503628                  | 25 x 1,5    | 25                        | 5            |
| 61803855                  | 32 x 1,5    | 32                        | 5            |
| 61803856                  | 40 x 1,5    | 40                        | 2            |
| SILVYN® FCE COMPACT 90° M |             |                           |              |
| 61803860                  | 16 x 1,5    | 16                        | 10           |
| 61803861                  | 20 x 1,5    | 16                        | 10           |
| 61803862                  | 20 x 1,5    | 20                        | 10           |
| 61803863                  | 25 x 1,5    | 25                        | 5            |
| 61803864                  | 32 x 1,5    | 32                        | 5            |
| 55503602                  | 12 x 1,5    | 13                        | 10           |
| 55503603                  | 16 x 1,5    | 13                        | 10           |
| 55503604                  | 16 x 1,5    | 16                        | 10           |
| 55503605                  | 20 x 1,5    | 16                        | 10           |
| 55503606                  | 20 x 1,5    | 20                        | 10           |
| 55503607                  | 25 x 1,5    | 25                        | 5            |
| 55503608                  | 32 x 1,5    | 32                        | 5            |
| 55503609                  | 40 x 1,5    | 40                        | 2            |
| 55503610                  | 50 x 1,5    | 50                        | 2            |
| 55503611                  | 63 x 1,5    | 50                        | 2            |
| 55503614                  | 12 x 1,5    | 13                        | 10           |
| 55503615                  | 16 x 1,5    | 13                        | 10           |
| 55503616                  | 16 x 1,5    | 16                        | 10           |
| 55503617                  | 20 x 1,5    | 16                        | 10           |
| 55503618                  | 20 x 1,5    | 20                        | 10           |
| 55503619                  | 25 x 1,5    | 25                        | 5            |
| 55503620                  | 32 x 1,5    | 32                        | 5            |
| 55503621                  | 40 x 1,5    | 40                        | 2            |
| 55503622                  | 50 x 1,5    | 50                        | 2            |
| 55503623                  | 63 x 1,5    | 50                        | 2            |

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FCE-M

