

SILVYN® HYGIENIC

The stainless steel fitting SILVYN® HYGIENIC is designed in accordance with the industrial hygiene requirements

Bilgi

Hijyenik kritik alanlar için idealdir - dayanıklı, sağlam ve güvenilir

Boşluklar, içi boş bölümler veya dış dişler yok, böylece gıda maddeleri üretim makinelerinde, sistemlerinde veya bileşenlerinde kirlenme riski yok



Yiyecek & İçecek



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Kimyasallara dayanıklı



Soğuğa dirençli



Korozyona dayanıklı



Mekanik dayanım



Yağlara dayanıklı



Sağlam



Dayanıklılık

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HYGIENIC



Isı dayanımı



Su geçirmez

Faydalar

İdeal temizlik sonuçları için Hijyenik Tasarım

Pürüzsüz yüzeyler ve kenarlarda biriken mikroorganizmaların sıvılarının oluşumunu önlemek

Uygulama alanı

Gıda üretim makineleri, sistemleri ve bileşenleri

İlaç endüstrisi

Makine Mühendisliği

Ürün özellikleri

Örneğin temizlik proseslerinde temizleme ve dezenfeksiyon malzemeleri, asitler ve kostikler gibi çok agresif medyalarda kimyasala ve ısıya yüksek dayanıklılık

Norm referansları / Onaylar

DIN EN 1672-2

Makine tasarımı için kılavuz

DIN EN ISO 14159

Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Ürün yapısı

Materyal ve şekli, kolay ve güvenilir bir temizleme sağlar

Mavi conta rengi nedeniyle gıda maddelerinden açıkça ayırt edilebilir

Standart aletler ile montaj için yuvarlak anahtar alanlar

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Norm referansları / Onaylar:

IEC EN 61386-23

Malzeme:

Gövde : Paslanmaz Çelik (Sınıf 316)İç kısım: Nikel Kaplı piring

İç conta : Polyamide 6

Sızdırmazlık Malzemesi : Özel Elastomer

Koruma sınıfı:

IP66

IP67

IP68 (2 bar)

IP69

Sıcaklık aralığı:

-50 °C ila +135 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HYGIENIC

Ürün kodu	Metrik ölçü	Net açıklık(mm)	Uygun konduit nominal boyutu	Adet / Paket
SILVYN® HYGIENIC				
55510700	16 x 1,5	10,7	3/8"	1
55510701	20 x 1,5	14,5	1/2"	1
55510702	25 x 1,5	18,7	3/4"	1
55510703	32 x 1,5	24,6	1"	1
55510704	40 x 1,5	32,7	1 1/4"	1
55510705	50 x 1,5	37,7	1 1/2"	1

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® HYGIENIC

