

SILVYN® EC

SILVYN® EC - paralel delikli kablo kanalları için uç kapak



Geniş sıkma aralığı



Düşük ağırlık



Dayanıklılık



Isı dayanımı



UV-dayanım

Faydalar

Kablonun ve borunun hasar görmesini engeller
Ek sızdırmazlık
Montajı kolay

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® FPAS
Kesişme veya uç kovani

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000519

ETIM 5.0 Class-Description: koruyucu hortumlar için terminal

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000519

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için uç başlığı

Talep üzerine:

FPAS67 için SILVYN® REC

Renk seçeneği:

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

NEC: PA66

REC: TPE

Sıcaklık aralığı:

NEC: -50 °C ila +135°C REC : -50°C ila +120 °C

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EC**Uyarı**

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® EC

Ürün kodu	Nominal boyut	Sıkma aralığı mm	Net açıklık(mm)	SILVYN® FPAS için uygun	Adet / Paket
SILVYN® NEC					
55507097	16	-	10,5	16	10
55507098	21	-	15	21	10
55507099	28	-	20	28	10
55507100	34	-	25,5	34	10
55507101	42	-	32	42	10
55507102	54	-	43,5	54	10
SILVYN® REC					
55507040	10	3 - 7	-	10	10
55507041	13	3 - 7	-	13	10
55507042	16	3 - 11	-	16	10
55507043	21	3 - 15	-	21	10
55507044	28	3 - 21	-	28	10
55507045	34	3 - 25	-	34	10
55507046	42	5 - 34	-	42	10
55507047	54	5 - 46	-	54	10

SILVYN® EC

