

SILVYN® FLEXILOK 90° M

SILVYN® FLEXILOK 90° -M - metrik dişli açılı kablo kanalı ek parçası

Bilgi

son derece ekonomik
90° dirsek kolay tesisata izin verir
Küçük paket



Halojen içermeyen



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Isı dayanımı

Faydalar

Hızlı montaj
Montajı kolay
Uygun maliyetli kablo borusu rakoru
Gevşek kısımlı parçaları yoktur
Yer tasarrufu sağlayan yeni tasarım

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Kontrol kabini üretimi
Hareketli uygulamalar
Sınırlı alan uygulamalarında
Bina Kurulumu

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FLEXILOK 90° M

Ürün özellikleri

Siyah renkte UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava şartlarına dayanıklı
One-piece slim design
Halojen ve kadmiyum içermeyen

Norm referansları / Onaylar

UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi
90° dirsek
Özel sıkıştırma sistemi

Not

Tornavida ile çıkarılabilir
PG dişli modelleri çevrimiçi katalogda bulabilirsiniz

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Norm referansları / Onaylar:

IEC EN 61386-23

Renk seçeneği:

Gri (RAL 7031)

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

PA66

Halojensiz

Koruma sınıfı:

IP 66

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +120 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® FLEXILOK 90° M

Ürün kodu	Metrik ölçü	Thread length mm	SILVYN® FPAS için uygun	Kablo kanalı Ø (mm) için uygun	Adet / Paket
SILVYN® FLEXILOK 90° M siyah					
68100100	16 x 1,5	12	FPAS 16	15,8	10
68100105	20 x 1,5	13	FPAS 16	15,8	10
68100110	20 x 1,5	13	FPAS 21	21,2	10
68100115	25 x 1,5	15	FPAS 28	28,5	10
68100120	32 x 1,5	16	FPAS 34	34,5	10
SILVYN® FLEXILOK 90° M gri					
68100125	16 x 1,5	12	FPAS 16	15,8	10
68100130	20 x 1,5	13	FPAS 16	15,8	10
68100135	20 x 1,5	13	FPAS 21	21,2	10
68100140	25 x 1,5	15	FPAS 28	28,5	10
68100145	32 x 1,5	16	FPAS 34	34,5	10