

SILVYN® FLEXILOK M

SILVYN® FLEXILOK-M - metrik dişli kablo kanalı ek parçası

Bilgi

son derece ekonomik
Küçük paket



Halojen içermeyen



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Isı dayanımı

Faydalar

Hızlı montaj
Montajı kolay
Uygun maliyetli kablo borusu rakoru
Gevşek kısımlı parçaları yoktur
Yer tasarrufu sağlayan yeni tasarım

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Kontrol kabini üretimi
Hareketli uygulamalar
Sınırlı alan uygulamalarında
Bina Kurulumu

Ürün özellikleri

Son durum (14.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FLEXILOK M

Siyah renkte UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava şartlarına dayanıklı
One-piece slim design
Halojen ve kadmiyum içermeyen

Norm referansları / Onaylar

UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi
One-piece body
Özel sıkıştırma sistemi

Not

Tornavida ile çıkarılabilir
PG dişli modelleri çevrimiçi katalogda bulabilirsiniz

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Renk seçeneği:

Gri (RAL 7031)

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

PA66

Halojensiz

Koruma sınıfı:

IP 66

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +120 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® FLEXILOK M

Ürün kodu	Metrik ölçü	Thread length mm	SILVYN® FPAS için uygun	Kablo kanalı Ø (mm) için uygun	Adet / Paket
SILVYN® FLEXILOK M siyah					
65500403	12 x 1,5	9	FPAS 10	10,0	10
65500405	16 x 1,5	12	FPAS 13	13,0	10
65500425	16 x 1,5	12	FPAS 16	15,8	10
65500415	20 x 1,5	14	FPAS 13	13,0	10
65500435	20 x 1,5	14	FPAS 16	15,8	10
65500445	20 x 1,5	14	FPAS 21	21,2	10
65500455	25 x 1,5	15	FPAS 28	28,5	10
65500465	32 x 1,5	16	FPAS 34	34,5	10
65500458	40 x 1,5	16	FPAS 42	42,5	2
65500459	50 x 1,5	16	FPAS 54	54,5	1
65500468	63 x 1,5	16	FPAS 54	54,5	1
SILVYN® FLEXILOK M gri					
65500404	12 x 1,5	9	FPAS 10	10,0	10
65500600	16 x 1,5	12	FPAS 13	13,0	10
65500420	16 x 1,5	12	FPAS 16	15,8	10
65500410	20 x 1,5	14	FPAS 13	13,0	10
65500430	20 x 1,5	14	FPAS 16	15,8	10
65500440	20 x 1,5	14	FPAS 21	21,2	10
65500610	25 x 1,5	15	FPAS 28	28,5	10
65500460	32 x 1,5	16	FPAS 34	34,5	10
65500466	40 x 1,5	16	FPAS 42	42,5	2
65500467	50 x 1,5	16	FPAS 54	54,5	1
65500469	63 x 1,5	16	FPAS 54	54,5	1

Son durum (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16