

SILVYN® FPAC

SILVYN® FPAC - poliamid kablo kanalı bağlaştırmacı



Halojen içermeyen



Maksimum vibrasyon koruması



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Alan gereksinimi



Isı dayanımı

Faydalar

Hızlı montaj

Yüksek gerilme mukavemeti

Paralel oluklu boruların isteğe bağlı uzatması

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:

SILVYN® FPAS

Uzatma için boru birleştirici

Ürün özellikleri

Son durum (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAC

Tornavida ile çıkarılabilir

Not

UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001172 ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Oluklu hortum kupleri
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001172 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Oluklu hortum bağlantı parçası
Sertifikalar:	IEC EN 61386-23
Talep üzerine:	IP68 / IP69 version
Renk seçeneği:	Gri (RAL 7031) Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme:	PA66 Halojensiz
Koruma sınıfı:	IP 66
Sıcaklık aralığı:	-50 °C ila +135 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® FPAC

Ürün kodu	Nominal boyut	SILVYN® FPAS için uygun	Adet / Paket
SILVYN® FPAC siyah			
55507005	16	16	10
55507006	20	20	10
55507015	21	21	10
55507016	25	25	10
55507025	28	28	10
55507035	34	34	10
55507036	42	42	2
55507037	54	54	2
SILVYN® FPAC gri			
55507000	16	16	10
55507001	20	20	10
55507010	21	21	10
55507011	25	25	10
55507020	28	28	10
55507030	34	34	10
55507031	42	42	2
55507032	54	54	2