

## SILVYN® FPAG 90° M

SILVYN® FPAG 90° -M - SILVYN® FPAS için kablo kanalı ek parçası



Maksimum vibrasyon koruması



Montaj süresi



Alan gereksinimi



Isı dayanımı



Onay sertifika çeşitleri

### Faydalar

90° dirsek kolay tesisata izin verir  
Hızlı montaj  
Yüksek gerilme dayanımı  
Conta  
Titreşim koruması

### Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:  
SILVYN® FPAS  
Güçlü titreşimlere sahip uygulamalar  
Sınırlı alanı olan uygulamalar için

### Ürün özellikleri

Siyah renkte UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava şartlarına dayanıklı  
Tornavida ile çıkarılabilir

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FPAG 90° M

### Norm referansları / Onaylar

UL DOSYA NUMARASI E308201

### Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi

90° dirsek

Gövde

Upper part with integrated all-round toothing

### Not

PG dişli modelleri çevrimiçi katalogda bulabilirsiniz

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar:

IEC EN 61386-23

Renk seçeneği:

Gri (RAL 7031)

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

PA66

Halojensiz

Koruma sınıfı:

IP66

Sıcaklık aralığı:

-50 °C ila +135 °C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**SILVYN® FPAG 90° M**

| Ürün kodu                | Metrik ölçü | SILVYN® FPAS için uygun | Adet / Paket |
|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| SILVYN® FPAG 90° M siyah |             |                         |              |
| 55506485                 | 12 x 1,5    | 10                      | 10           |
| 55506495                 | 16 x 1,5    | 13                      | 10           |
| 55506505                 | 16 x 1,5    | 16                      | 10           |
| 55506515                 | 20 x 1,5    | 16                      | 10           |
| 55507075                 | 20 x 1,5    | 18                      | 10           |
| 55506525                 | 20 x 1,5    | 21                      | 10           |
| 55506535                 | 25 x 1,5    | 28                      | 10           |
| 55506545                 | 32 x 1,5    | 34                      | 10           |
| 55507085                 | 40 x 1,5    | 42                      | 1            |
| 55506555                 | 50 x 1,5    | 42                      | 1            |
| 55506565                 | 50 x 1,5    | 54                      | 1            |
| 55506575                 | 63 x 1,5    | 54                      | 1            |
| 55507095                 | 63 x 1,5    | 67                      | 1            |
| SILVYN® FPAG 90° M gri   |             |                         |              |
| 55506480                 | 12 x 1,5    | 10                      | 10           |
| 55506490                 | 16 x 1,5    | 13                      | 10           |
| 55506500                 | 16 x 1,5    | 16                      | 10           |
| 55506510                 | 20 x 1,5    | 16                      | 10           |
| 55507070                 | 20 x 1,5    | 18                      | 10           |
| 55506520                 | 20 x 1,5    | 21                      | 10           |
| 55506530                 | 25 x 1,5    | 28                      | 10           |
| 55506540                 | 32 x 1,5    | 34                      | 10           |
| 55507080                 | 40 x 1,5    | 42                      | 1            |
| 55506550                 | 50 x 1,5    | 42                      | 1            |
| 55506560                 | 50 x 1,5    | 54                      | 1            |
| 55506570                 | 63 x 1,5    | 54                      | 1            |
| 55507090                 | 63 x 1,5    | 67                      | 1            |

Son durum (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16