

SILVYN® FPAX R

SILVYN® FPAX R - T/Y parça için daraltıcı

Bilgi

SILVYN®FPAX T/Y için redüksiyon



Geniş sıkma aralığı



Maksimum vibrasyon koruması



Alan gereksinimi



Dayanıklılık



UV-dayanım

Faydalar

SILVYN®FPAX T/Y için redüksiyon

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® FPAS

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001172

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Oluklu hortum kupleri

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001172

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Oluklu hortum bağlantı parçası

Renk seçeneği:

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

PA66

Halojensiz

Polyester Elastomer

Son durum (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAX R

Koruma sınıfı:	IP66 IP67 IP68 (2 bar) IP69
Sıcaklık aralığı:	-50 °C ila +135 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® FPAX R

Ürün kodu	Nominal boyut	SILVYN®FPAX T/Y için uygun	SILVYN® FPAS için uygun	Adet / Paket
SILVYN® FPAX R				
55507360	16-13	16	13	5
55507361	21-16	21	16	5
55507363	28-16	28	16	5
55507362	28-21	28	21	5
55507366	34-16	34	16	5
55507365	34-21	34	21	5
55507364	34-28	34	28	5
55507369	42-21	42	21	3
55507368	42-28	42	28	3
55507367	42-34	42	34	3