

SILVYN® AFW-PA

SILVYN® AFW-PA, SILVYN® MAXI PA için özel tasarlanmış tek parça bir açılı bağlantı flanşıdır



Montaj süresi



Sağlam



Dayanıklılık

Faydalar

Yırtılmaya dayanıklı bağlantı
Güvenli boru yerleşimi

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte
SILVYN® MAXI PA
Makine Mühendisliği
Kablo ve tellerin destelenmesi ve kılavuzlanması

Ürün yapısı

Özel olarak SILVYN® MAXI PA için uyarlanmış katlanma mekanizmasına sahip tek parçalı 90° açılı bağlantı flanşı. Özel konstrüksiyonu sayesinde hortum önceden kilitlenebilir ve bağlamaya hazır bir şekilde monte edilebilir.

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Renk seçeneği:

Gri (RAL 7001)

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AFW-PA

Malzeme:	PA6 Halojensiz
Koruma sınıfı:	IP 54 IP 66, AFG-PA/AFW-PA conta ile
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +115 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® AFW-PA

Ürün kodu	Nominal boyut	Adet / Paket
SILVYN® AFW-PA 90° grey		
55001090	70	1
55001091	95	1
SILVYN® AFW-PA 90° black		
55001093	70	1
55001092	95	1

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16