

SILVYN® K-EM

SILVYN® K-EM - paralel delikli kablo kanalları için uç kapak



Dayanıklılık

Faydalar

Montajı kolay
Yüksek sıcaklık direnci
Kablounun ve borunun hasar görmesini engeller
Ek sızdırmazlık

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Kesişme veya uç kovanı

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000519

ETIM 5.0 Class-Description: koruyucu hortumlar için terminal

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000519

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için uç başlığı

Renk seçeneği:

Gri (RAL 7031)

Siyah (RAL 9011), UV dirençli

Malzeme:

TPE-V

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +120 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® K-EM

Ürün kodu	Nominal boyut	Toplam uzunluk mm	Konduit dış çap Ø (mm)	Adet / Paket
SILVYN® K-EM gri				
65500200	10	29	10	50
65500210	13	32,5	13	50
65500220	16	36,5	15,8	50
65500230	21	37,5	21,2	50
65500240	28	40,2	28,5	25
65500250	34	44,2	34,5	25
65500260	42	46	42,5	25
65500270	54	52	54,5	10
SILVYN® K-EM siyah				
65500205	10	29	10	50
65500215	13	32,5	13	50
65500225	16	36,5	15,8	50
65500235	21	37,5	21,2	50
65500245	28	40,2	28,5	25
65500255	34	44,2	34,5	25
65500265	42	46	42,5	25
65500275	54	52	54,5	10