

SILVYN® KCLICK GPZ-M

SILVYN® KCLICK GPZ-M - SILVYN® RILL için entegre gerilme önleyicili metrik hortum vidalı bağlantısı



Geniş sıkma aralığı



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Isı dayanımı



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Hızlı montaj
Sökmesi kolay
İlaveten gerginlik giderme
İlaveten sızdırmazlık

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Robot yapımı
Kablolar ve tellere gerilme önleyici ve ek sızdırmazlık sağlanması gereken alanlarda kullanılır

Norm referansları / Onaylar

UL DOSYA NUMARASI E308201

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KCLICK GPZ-M

Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi
Kablo rakorları
Dahili dolgulu gövde
Geçme kovan ile üst kısım

Not

PG dişli modelleri çevrimiçi katalogda bulabilirsiniz

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Renk seçeneği:

Gri (RAL 7031)

Siyah (RAL 9011), UV dirençli

Malzeme:

PA6

Koruma sınıfı:

IP 68

IP 69

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +115 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® KLICK GPZ-M

Ürün kodu	Metrik ölçü	Sıkma aralığı mm	SW wrench size mm	Thread length mm	Net açıklık(mm)	Konduit dış çap Ø (mm)	SILVYN® RILL için uygun	Adet / Paket
SILVYN® KLICK, GPZ-M gri								
55500800	12 x 1,5	-	16	8	6,5	10	10	20
55500810	16 x 1,5	-	18	8	9,5	13	13	20
55500820	20 x 1,5	-	24	8	13	15,8	16	20
55500830	25 x 1,5	-	27	8	16	21,2	21	10
55500840	32 x 1,5	-	34	10	18	28,5	28	10
55500850	40 x 1,5	-	40	10	25	34,5	34	10
55500860	50 x 1,5	-	55	12	32	42,5	42	10
55500870	63 x 1,5	-	65	12	44	54,5	54	10
SILVYN® KLICK, GPZ-M siyah								
55500805	12 x 1,5	-	16	8	6,5	10	10	20
55500815	16 x 1,5	-	18	8	9,5	13	13	20
55500825	20 x 1,5	-	24	8	13	15,8	16	20
55500835	25 x 1,5	-	27	8	16	21,2	21	10
55500845	32 x 1,5	-	34	10	18	28,5	28	10
55500855	40 x 1,5	-	40	10	25	34,5	34	10
55500865	50 x 1,5	-	55	12	32	42,5	42	10
55500875	63 x 1,5	-	65	12	44	54,5	54	10

Son durum (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16