

SILVYN® KCLICK-M

SILVYN® KCLICK-M - metrik kablo kanalı ek parçası, SILVYN® RILL için



Montaj süresi



Isı dayanımı



Onay sertifika çeşitleri

Faydalar

Hızlı montaj
Sökmesi kolay
Yüksek gerilme dayanımı
Yüksek sızdırmazlık performansı
Döndürülebilir

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Robot yapımı
Döndürme uygulamaları

Norm referansları / Onaylar

UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi
Dahili dolgulu gövde
Geçme kovan ile üst kısım

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KCLICK-M

Not

PG dişli modelleri çevrimiçi katalogda bulabilirsiniz

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Renk seçeneği:

Gri (RAL 7031)

Siyah (RAL 9011), UV dirençli

Malzeme:

PA6

Halojen içermeyen

Koruma sınıfı:

IP 68

IP 69

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +115 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® KLICK-M

Ürün kodu	Metrik ölçü	SW wrench size mm	Toplam uzunluk mm	Thread length mm	Net açıklık(mm)	Konduit dış çap Ø (mm)	SILVYN® RILL için uygun	Adet / Paket
SILVYN® KLICK-M grey								
55501000	10 x 1,0	16	34,5	12	6	-	10	50
55501010	12 x 1,5	18	37	12	7	-	13	50
55501020	16 x 1,5/1	18	37	12	10	-	13	50
55501030	16 x 1,5/2	21	39	12	11	-	16	50
55501040	20 x 1,5/1	21	39	13	12	-	16	50
55501050	20 x 1,5/2	27	44,5	13	16	-	21	50
55501060	25 x 1,5	34	47	13	20,5	-	28	25
55501070	32 x 1,5	40	51	15	25,5	-	34	25
55501080	40 x 1,5	55	76	17	32	-	42	25
55501090	50 x 1,5	65	88	17	42,5	-	54	10
55500990	63 x 1,5	70	88	17	49	-	54	10
SILVYN® KLICK-M black								
55501005	10 x 1,0	16	34,5	12	6	-	10	50
55501015	12 x 1,5	18	37	12	7	-	13	50
55501025	16 x 1,5/1	18	37	12	10	-	13	50
55501035	16 x 1,5/2	21	39	12	11	-	16	50
55501045	20 x 1,5/1	21	39	13	12	-	16	50
55501055	20 x 1,5/2	27	44,5	13	16	-	21	50
55501065	25 x 1,5	34	47	13	20,5	-	28	25
55501075	32 x 1,5	40	51	15	25,5	-	34	25
55501085	40 x 1,5	55	76	17	32	-	42	25
55501095	50 x 1,5	65	88	17	42,5	-	54	10
55500995	63 x 1,5	70	88	17	49	-	54	10

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16