

SILVYN® KCLICK-Y (TPE)

SILVYN® KCLICK-Y (TPE) - SILVYN® RILL için Y şeklinde ayırıcı



Montaj süresi



Isı dayanımı

Faydalar

Montajı kolay

Yüksek sıcaklık direnci

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

SILVYN® RILL kablo kanalları için Y-dağıtıcı

Ürün yapısı

3 x kablo kanalı bağlantısı

1 x M4 vida ile sabitlemek için montaj deliği

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001172

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Oluklu hortum kupleri

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001172

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Oluklu hortum bağlantı parçası

Renk seçeneği:

Gri (RAL 7031)

Siyah (RAL 9011), UV dirençli

Malzeme:

TPE

Koruma sınıfı:

IP 66

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +115 °C

Uyarı

Son durum (15.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KCLICK-Y (TPE)

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® KLICK-Y (TPE)

Ürün kodu	Nominal boyut	Konduit dış çap Ø (mm)	SILVYN® RILL için uygun	Adet / Paket
SILVYN® KLICK-Y (TPE) gri				
56000120	3 x 10	-	10	10
56000140	2 x 16/1 x 21	15.8 / 21.2	16/21	10
56000150	2 x 21/1 x 28	-	21/28	10
56000160	2 x 28/1 x 34	-	28/34	10
SILVYN® KLICK-Y (TPE) siyah				
56000125	3 x 10	-	10	10
56000145	2 x 16/1 x 21	15.8 / 21.2	16/21	10
56000155	2 x 21/1 x 28	-	21/28	10
56000165	2 x 28/1 x 34	-	28/34	10

Son durum (15.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16