

SILVYN® KLICK-Y

SILVYN® KLICK-Y - SILVYN® RILL için Y şeklinde ayırıcı



Montaj süresi



Isı dayanımı

Faydalar

Hızlı montaj
Sökmesi kolay
Yüksek gerilme dayanımı
Farklı kablo kanalı boyutlarının kolay kombinasyonu

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
SILVYN® RILL kablo kanalları için Y-dağıtıcı

Norm referansları / Onaylar

UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

3 x kablo kanalı bağlantısı
2 x M5 vida ile sabitlemek için montaj deliği

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001172

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Oluklu hortum kupleri

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001172

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Oluklu hortum bağlantı parçası

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK-Y

Talep üzerine:	Daha fazla ebat / kombinasyon
Renk seçeneği:	Gri (RAL 7031) Siyah (RAL 9011), UV dirençli
Malzeme:	PA6 Halojen içermeyen
Koruma sınıfı:	IP 68 IP 69
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +115 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® KLICK-Y

Ürün kodu	Nominal boyut	Konduit dış çap Ø (mm)	SILVYN® RILL için uygun	Adet / Paket
SILVYN® KLICK-Y gri				
61801090	2 x 10/1 x 13	-	10/13	10
61801100	3 x 13	-	13	10
61801110	2 x 13/1 x 16	-	13/16	10
56000130	3 x 16	-	16	10
SILVYN® KLICK-Y siyah				
61801095	2 x 10/1 x 13	-	10/13	10
61801105	3 x 13	-	13	10
61801115	2 x 13/1 x 16	-	13/16	10
56000135	3 x 16	-	16	10

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16