


SILVYN® KSE

SILVYN® KSE - entegre elektromanyetik uyumluluk blendajlı, PG dişli kablo kanalı ek parçası, SILVYN® RILL için



Geniş sıkma aralığı



Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Parazit sinyalleri



UV-dayanım

Faydalar

Hızlı montaj

İlaveten gerginlik giderme

İlaveten sızdırmazlık

En uygun ekran bağlantısı (EMC)

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

Ekranlı kablolar ve tellere ek koruma gereken alanlarda kullanılır

Ürün yapısı

PG bağlantı dişi

EMC kablo rakoru

Dahili dolgulu gövde

Geçme kovan ile üst kısım

Son durum (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KSE**Teknik Veri**

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Renk seçeneği:

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

Poliamid

Nikel kılıflı piring

Koruma sınıfı:

IP 68

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +115 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® KSE

Ürün kodu	PG boyutu	Sıkma aralığı mm	SW 1/2 mm	Toplam uzunluk mm	Thread length mm	Konduit dış çap Ø (mm)	SILVYN® RILL için uygun	Adet / Paket
SILVYN® KSE								
55001200	9	-	-	57	12	-	13	20
55001230	16	-	-	70	12	-	21	10
55001240	21	-	-	75	12	-	28	10