


SILVYN® SSVZ

SILVYN® SSVZ - kablo gerilme önleyicili, PG dişli nikel kaplı piring kablo kanalı ek parçası



Optimum destek elemanı



Sağlam

Faydalar

PVC hortumlar için yüksek gerilme mukavemetli rakor
Yüksek gerilmeli kablo koruması

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:
SILVYN® SI
SILVYN® SP
SILVYN® SP-PU

Ürün özellikleri

Yüksek gerilme dayanımı
Sağlam
Kompakt tasarımı
Kablo gerilim azaltma
Kablo contası

Ürün yapısı

PG bağlantı dişi
Entegre kablo rakoru
Özel kavrama profiliyle kanal girişi

Not

Gerekli boru kelepçesi SILVYN® SCH

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SSVZ

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Malzeme:

Gövde: nikel kaplı piring Monteli sızdırmazlık contası: CR/NBR O-ring: NBR

Sıcaklık aralığı:

-20 °C ile +80 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® SSVZ

Ürün kodu	PG boyutu	SW 1/2 mm	Toplam uzunluk mm	Thread length mm	Net açıklık(mm)	SILVYN® SCH için uygun	SILVYN® SI için uygun	SILVYN® SP için uygun	SILVYN® SP-PU için uygun	Adet / Paket
SILVYN® SSVZ										
52021070	9	19.0 / 17.0	39,1	6	8	10 - 16 S	-	10 x 14	10 x 14	50
52021080	9	19.0 / 17.0	39,1	6	10	12 - 20 S	-	12 x 16	12 x 16	50
52003020	11	22.0 / 20.0	39,6	6	12	16 - 25 S	-	14 x 18	14 x 18	50
52024670	11	22.0 / 20.0	39,6	6	12	16 - 25 S	-	16 x 20	16 x 20	50
52003030	13,5	25.0 / 22.0	43,1	6,5	14	20 - 32 S	18 x 22	-	-	50
52003040	16	30.0 / 24.0	44,1	6,5	16	20 - 32 S	-	22 x 27	22 x 27	25
52003050	21	32.0 / 30.0	48,1	7	21	20 - 32 S	23 x 28	-	-	25
52003060	29	40.0 / 40.0	53,6	8	27	25 - 40 S	-	30 x 36	30 x 36	25
52024680	29	42.0 / 40.0	53,6	8	30	35 - 50 S	32 x 38	-	-	25

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16