

SILVYN® MPC 90° M

SILVYN® MPC 90° M - SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT ile kullanım için kablo kanalı bağlantı parçası



Halojen içermeyen



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Yağlara dayanıklı



Optimum destek elemanı



Sağlam



Isı dayanımı



UV-dayanım

Faydalar

Çok amaçlı

Hızlı ve kolay montaj

90° dirsek kolay tesisata izin verir

Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (düz ve oluklu kablo kanalları)

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC 90° M

Ürün özellikleri

Toz koruma

Nem koruması

Yüksek gerilme mukavemeti ve mekanik koruma sağlar

Norm referansları / Onaylar

UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi

Entegre kablo kanalı bağlantısı olan 90° dirsek

Not

PG dişli modelleri çevrimiçi katalogda bulabilirsiniz

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım : Koruyucu plastik hortum için dişli bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001178

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar:

IEC EN 61386-23

Renk seçeneği:

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Gri (RAL 7001)

Malzeme:

PA66

Halojensiz

Koruma sınıfı:

sarmal şekilli IP 65 , düz kanallılarda 67 + IP 68 (2bar)

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +120 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® MPC 90° M

Ürün kodu	Metrik ölçü	Net açıklık(mm)	SILVYN® SI için uygun	SILVYN® SP/SP-PU için uygun	SILVYN®EL / ELU / ELO / ELT / ELR için uygun	Adet / Paket
SILVYN® MPC 90° M siyah						
55502480	16 x 1,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502481	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502482	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502483	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25	10
55502484	32 x 1,5	24,5	-	-	32	10
55502485	40 x 1,5	33	-	-	40	2
SILVYN® MPC 90° M gri						
55502458	16 x 1,5	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502459	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502366	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502367	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25	10
55502368	32 x 1,5	24,5	-	-	32	10
55502369	40 x 1,5	33	-	-	40	2

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16