

## SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M - SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT ile kullanım için kablo kanalı bağlantı parçası



Halojen içermeyen



Mekanik dayanım



Montaj süresi



Yağlara dayanıklı



Optimum destek elemanı



Sağlam



Isı dayanımı



UV-dayanım

### Faydalar

Çok amaçlı

Hızlı ve kolay montaj

### Uygulama alanı

Koruyucu boru ile birlikte:

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (düz ve oluklu kablo kanalları)

Son durum (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® MPC-M

### Ürün özellikleri

Toz koruma

Nem koruması

Yüksek gerilme mukavemeti ve mekanik koruma sağlar

### Norm referansları / Onaylar

UL DOSYA NUMARASI E308201

### Ürün yapısı

Metrik bağlantı dişi

Entegre kablo kanalı bağlantılı altıgen bilezik

### Not

PG dişli modelleri çevrimiçi katalogda bulabilirsiniz

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım : Koruyucu plastik hortum için dişli bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001178

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar:

IEC EN 61386-23

Renk seçeneği:

Siyah (RAL 9005), UV dirençli  
Gri (RAL 7001)

Malzeme:

PA66  
Halojensiz

Koruma sınıfı:

sarmal şekilli IP 65 , düz kanallılarda 67 + IP 68 (2bar)

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +120 °C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

## SILVYN® MPC-M

| Ürün kodu           | Metrik ölçü | Net açıklık(mm) | SILVYN® SI için uygun | SILVYN® SP/SP-PU için uygun | SILVYN®EL / ELU / ELO / ELT / ELR için uygun | Adet / Paket |
|---------------------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| SILVYN® MPC-M siyah |             |                 |                       |                             |                                              |              |
| 55502460            | 16 x 1,5/1  | 9               | 11 x 14               | -                           | 12                                           | 10           |
| 55502461            | 16 x 1,5/2  | 10,5            | 13 x 16               | 12 x 16                     | 16                                           | 10           |
| 55502462            | 20 x 1,5/1  | 10,5            | 13 x 16               | 12 x 16                     | 16                                           | 10           |
| 55502463            | 20 x 1,5/2  | 14,5            | -                     | 16 x 20                     | 20                                           | 10           |
| 55502464            | 25 x 1,5    | 19              | -                     | 22 x 27                     | 25                                           | 10           |
| 55502465            | 32 x 1,5/1  | 24,5            | -                     | -                           | 30                                           | 10           |
| 55502469            | 32 x 1,5/2  | 24,5            | -                     | -                           | 32                                           | 10           |
| 55502466            | 40 x 1,5    | 33              | -                     | -                           | 40                                           | 2            |
| 55502467            | 50 x 1,5    | 39              | -                     | -                           | 50                                           | 2            |
| 55502468            | 63 x 1,5    | 48              | -                     | 49 x 56                     | 63                                           | 1            |
| SILVYN® MPC-M gri   |             |                 |                       |                             |                                              |              |
| 55502441            | 16 x 1,5/1  | 9               | 11 x 14               | -                           | 12                                           | 10           |
| 55502442            | 16 x 1,5/2  | 10,5            | 13 x 16               | 12 x 16                     | 16                                           | 10           |
| 55502443            | 20 x 1,5/1  | 10,5            | 13 x 16               | 12 x 16                     | 16                                           | 10           |
| 55502444            | 20 x 1,5/2  | 14,5            | -                     | 16 x 20                     | 20                                           | 10           |
| 55502445            | 25 x 1,5    | 19              | -                     | 22 x 27                     | 25                                           | 10           |
| 55502446            | 32 x 1,5/1  | 24,5            | -                     | -                           | 30                                           | 10           |
| 55502447            | 32 x 1,5/2  | 24,5            | -                     | -                           | 32                                           | 10           |
| 55502448            | 40 x 1,5    | 33              | -                     | -                           | 40                                           | 2            |
| 55502449            | 50 x 1,5    | 39              | -                     | -                           | 50                                           | 2            |
| 55502439            | 63 x 1,5    | 48              | -                     | 49 x 56                     | 63                                           | 1            |